

KLBUE 10-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Árnyékolás és földelés

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegyel, Húzókegyel, Acél
Rendelési szám	1600490000
Típus	KLBUE 10-20
GTIN (EAN)	4008190151874
Qty.	10 Stück

KLBUE 10-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Magasság	26 mm	Magasság (coll)	1,024 inch
Szélesség	24 mm	Szélesség (coll)	0,945 inch
Nettó tömeg	29,848 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	ezüst
-------	------	------	-------

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz
----------	--------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Rögzítés típusa	Felpattintható
Telepítési útmutató	Gyűjtősín		

Méretetek

Osztás, mm (P)	25 mm
----------------	-------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	20 mm	Kábelátmérő, min.	10 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

Általános

Telepítési útmutató	Gyűjtősín
---------------------	-----------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9,1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Attestation of Conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

KLBUE 10-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	WSH 6	Verzió
Rendelési szám	1080200000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 5	Verzió
Rendelési szám	1080100000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 3/H/N	Verzió
Rendelési szám	1715970000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 1	Verzió
Rendelési szám	1068700000	Tartozékok, Sintartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 Stück	

Réz



Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verzió
Rendelési szám	0348900000	Gyűjtősín (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Qty.	1 m	