

**ZPE 2.5/3AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Ochranná průchozí svorkovnice slouží k zajištění bezpečnosti a používá se v mnoha aplikacích. Pro nastavení elektrického a mechanického připojení mezi měděnými vodiči a montážní podpěrou se používají PE svorky. Mají jeden nebo více kontaktních bodů pro připojení a/nebo rozvětvení ochranných uzemňovacích vodičů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | PE svorka, Připojení s kotevní svorkou, 2,5 mm <sup>2</sup> , 300 A (2,5 mm <sup>2</sup> ), zelená / žlutá |
| Objednací číslo | <a href="#">1608650000</a>   |
| Typ             | ZPE 2.5/3AN  |
| GTIN (EAN)      | 4008190076559  |
| Množství        | 50 ks  |

## ZPE 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                          |            |                     |            |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka                  | 38,5 mm    | Hloubka (v palcích) | 1,516 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 39,5 mm    | Výška               | 64,5 mm    |
| Výška (v palcích)        | 2,539 inch | Šířka               | 5,1 mm     |
| Šířka (v palcích)        | 0,201 inch | Čistá hmotnost      | 12,84 g    |

## Teploty

|                               |                |                               |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| Skladovací teplota            |                | Rozsah provozní teploty       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|                               | -25 °C...55 °C |                               |   |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C  |

## Specifikace systému

|                          |   |                               |     |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Verze                    | Připojení tažnou pružinou, S připojením uzemnění, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska           | Ano |
| Počet úrovní             | 1   | Počet svěrných bodů na úroveň | 3   |
| Úrovně propojené interně | Ne  | PE připojení                  | Ano |
| Lišta                    | TS 35   | Funkce PEN                    | Ne  |

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

|                           |   |                            |                   |
|---------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Č. osvědčení (ATEX)       | DEMKO15ATEX1467U  | Č. osvědčení (IECEX)       | IECEXULD15.0008U  |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup>   | Průřez vodiče max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Rozsah provozní teploty   | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Značení EN 60079-7         |                   |
| Ex 2014/34/EU značka      | II 2 G D  |                            | Ex eb II C Gb     |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |                |
|------------------------------|-------|---------|----------------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | zelená / žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |                |

## CSA data hodnocení

|                          |                |                          |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG         | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Č. osvědčení (CSA)       | 200039-1152892 |                          |        |

## Další technická data

|                                       |              |                 |           |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Návod k instalaci                     | Přímá montáž | Otevřené strany | pravá     |
| Počet podobných svorek                | 1            | Typ montáže     | Příchytka |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano          |                 |           |

## ZPE 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Data hodnocení

|  |                     |  |               |
|--|---------------------|--|---------------|
| Jmenovitý průřez                               | 2,5 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí k sousední svorce             | 800 V         |
| Jmenovité DC napětí                            | 800 V               | Standardy                                      | IEC 60947-7-2 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1,33 mΩ             | Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu | 8 kV          |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W              | Závažnost znečištění                           | 3             |

## UL data hodnocení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
|----------------------|--------|

## Uzemnění - jmenovité údaje

|                            |                              |            |    |
|----------------------------|------------------------------|------------|----|
| Jmenovitý krátkodobý proud | 300 A (2,5 mm <sup>2</sup> ) | Funkce PEN | Ne |
|----------------------------|------------------------------|------------|----|

## Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Typ připojení, další připojení | Připojení s kotevní svorkou |
|--------------------------------|-----------------------------|

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                             |  |                     |
|--|-----------------------------|--|---------------------|
| Délka odizolování  | 10 mm                       | Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                  |
| Počet připojení  | 3                           | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12              |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 30                      | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup>         | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup>         | Směr připojení   | vrchol              |
| Typ připojení  | Připojení s kotevní svorkou | Upínací rozsah, max.   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Upínací rozsah, min.   | 0,05 mm <sup>2</sup>        | Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm        |

## Všeobecně

|                            |               |                            |              |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Lišta                      | TS 35         | Návod k instalaci          | Přímá montáž |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12        | Průřez propojení AWG, min. | AWG 30       |
| Standardy                  | IEC 60947-7-2 |                            |              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000901    | ETIM 7.0    | EC000901    |
| ETIM 8.0    | EC000901    | ETIM 9.0    | EC000901    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-41 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-41 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |

## ZPE 2.5/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                        |         |
|------------------------|---------|
| ROHS                   | Shoda   |
| UL File Number Search  | Web UL  |
| Č. osvědčení (cURus)   | E60693  |
| Č. osvědčení (cURusEX) | E184763 |

### Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">RINA Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Technické údaje                         | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Oznámení o změně produktu               | <a href="#">Product Change Notification ZPE Q1/2022 DE</a><br><a href="#">Product Change Notification Q1/2022 EN</a><br><a href="#">PCN ZDU2.5 3AN ZPE2.5 3AN ATEX IECEx change</a>  |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI ZDU/ZPE 2.5/3AN</a><br><a href="#">User Manual Z-Series</a>   |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brožury                                 |  |

### ZPE 2.5/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## ZPE 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK

SAK  
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | EW 35                      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6383560000</a> | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)      | 4008190181314              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |
| Typ             | EW 35 GR 7032              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6383530000</a> | Bočnice, Wemid, Šedá, Lišta: TS 35, Přišroubováno   |
| GTIN (EAN)      | 4008190027322              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |
| Typ             | EW 35/SCHA/M3              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6258660000</a> | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)      | 4008190033477              |   |
| Množství        | 20 ks                      |   |

## Řada Z

Z  
Series

Použití redukčních objímek zjednodušuje připojování vodičů s menším průřezem. Vodiče lze bezpečně vložit do upínacího bodu bez třepení vláken. Použití redukční objímky soustředí vodič na střed vstupního bodu.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                          |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ             | ZRH 2.5/1 WS               | Verze                    |
| Objednací číslo | <a href="#">6614300000</a> | Z řada, Redukční objímka |
| GTIN (EAN)      | 4008190206789              |                          |
| Množství        | 1 000 ks                   |                          |
| Typ             | ZRH 2.5/2 GR/V0            | Verze                    |
| Objednací číslo | <a href="#">6614290000</a> | Z řada, Redukční objímka |
| GTIN (EAN)      | 4008190072476              |                          |
| Množství        | 1 000 ks                   |                          |
| Typ             | ZRH 2.5/3                  | Verze                    |
| Objednací číslo | <a href="#">6614280000</a> | Z řada, Redukční objímka |
| GTIN (EAN)      | 4008190206796              |                          |
| Množství        | 1 000 ks                   |                          |

## ZPE 2.5/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ZGB pantové skupinové držáky



ZGB 15 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 15.  
ZGB 30 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 7.  
Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ             | ZGB 15                    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">636530000</a> | Označení svorek, Označení svorek, 15 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190297053             | Weidmueller, Bílá  |
| Množství        | 20 ks                     |  |
| Typ             | ZGB 30                    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">611930000</a> | Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190002251             | Weidmueller, Bílá  |
| Množství        | 20 ks                     |  |
| Typ             | ZGB 30/3.5                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">778290000</a> | Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)      | 4032248161065             | Bílá   |
| Množství        | 20 ks                     |  |

### STR průhledné proužky



### Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ             | STR 7 F.SCHT 7            | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">651530000</a> | Označení svorek, Ochranný kryt, 27 x 6.3 mm, Transparentní |
| GTIN (EAN)      | 4008190182175             |  |
| Množství        | 20 ks                     |  |

## ZPE 2.5/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Z řada



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                       |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ             | ZTA 1                      | Verze                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">6609040000</a> | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 9 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190196851              |                                       |
| Množství        | 25 ks                      |                                       |
| Typ             | ZTA 1/ZA                   | Verze                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">6609050000</a> | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 9 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190206543              |                                       |
| Množství        | 25 ks                      |                                       |

### Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                   |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ             | PS 2.3 RT                  | Verze                             |
| Objednací číslo | <a href="#">6180400000</a> | Testovací adaptér (svorka), 20 mA |
| GTIN (EAN)      | 4008190060121              |                                   |
| Množství        | 20 ks                      |                                   |



## ZPE 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Z řada



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | ZEW 35/2                   | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6630740000</a> | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Příchytka |
| GTIN (EAN)      | 4032248348916              |   |
| Množství        | 20 ks                      |   |
| Typ             | ZEW 35                     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6540000000</a> | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Příchytka |
| GTIN (EAN)      | 4008190956264              |   |
| Množství        | 20 ks                      |   |

## Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ZS 10/5 MC NE WS           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6610000000</a> | ZS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190263171              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 480 ks                     |  |

## ZPE 2.5/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### 2.5 mm<sup>2</sup>

2.5  
mm<sup>2</sup>

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ZAP/TW 2 BL                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6608780000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska                |
| GTIN (EAN)      | 4008190190897              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |
| Typ             | ZAP/TW 2 OR                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6608790000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska                |
| GTIN (EAN)      | 4008190190903              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |
| Typ             | ZAP/TW 2 RT                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6683740000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska                |
| GTIN (EAN)      | 4008190477172              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |
| Typ             | ZAP/TW 2 DB                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6608770000</a> | Z řada, Příslušenství, Bočnice, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)      | 4008190190880              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |
| Typ             | ZAP/TW 2 GN                | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6683760000</a> | Z řada, Bočnice, Dělicí deska                |
| GTIN (EAN)      | 4008190477257              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |

## ZPE 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ             | WS 10/5 MC NE WS          | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">635000000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190261948             | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 720 ks                    |  |
| Typ             | WS 10/5 M MC NE WS        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">792000000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4032248223862             | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 720 ks                    |  |

## Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |   |
|-----------------|---------------------------|---|
| Typ             | WEW 35/1                  | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">059000000</a> | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)      | 4008190172282             |   |
| Množství        | 50 ks                     |   |
| Typ             | WEW 35/2                  | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">061200000</a> | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)      | 4008190030230             |   |
| Množství        | 50 ks                     |   |

## ZPE 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ZS 15/5 MC NE WS           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6646630000</a> | ZS, Označení svorek, 15 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190401214              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 480 ks                     |  |

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ             | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270231              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |
| Typ             | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270248              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |

## ZPE 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6749610000</a> | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4050118896350              | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm                                       |
| Množství        | 1 ks                       |   |

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190397111              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 1 000 ks                   |   |

## ZPE 2.5/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | ZS 12/6 MC NE WS           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6610020000</a> | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4008190444600              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství          | 400 ks                     |  |