

ZQV 2.5/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-------------------------------|
| Utförande | Tillbehör, Överkoppling, 24 A |
| Art.nr. | 1608890000 |
| Typ | ZQV 2.5/5 |
| GTIN (EAN) | 4008190065713 |
| Förp. | 20 Stück |

ZQV 2.5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 27,6 mm | Byggdjup (tum) | 1,087 inch |
| Höjd | 23,8 mm | Bygghöjd (tum) | 0,937 inch |
| Bredd | 2,8 mm | Byggbredd (tum) | 0,11 inch |
| Nettovikt | 3,9 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-----|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 | | |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 5 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

Märkdata

| | |
|-----------|------|
| Märkström | 24 A |
|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Material | Wemid | Färgkod | gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | |
|------------------|--------|
| Delning i mm (P) | 5,1 mm |
|------------------|--------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | instucken | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Ja | | |

Överkoppling

| | | | |
|----------------------------|------|-------------------|--------------|
| Antal överkopplade plintar | 5 | Märkström 2-polig | 24 A |
| Märkström flerpolig | 24 A | Typ | Överkoppling |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Skapandedatum den 10 november 2024 20:23:21 CET

Katalogversion 26.10.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

ZQV 2.5/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Viktig hänvisningstext**

| | |
|--------------------|--|
| Produktinformation | Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används |
|--------------------|--|

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks User Manual ZQV 2.5 |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |