

**ZAD 3/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Verze             | Z řada, Kryt               |
| Objednávací číslo | <a href="#">1609120000</a> |
| Typ               | ZAD 3/4                    |
| GTIN (EAN)        | 4008190209056              |
| Množství          | 20 ks                      |

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 12,55 mm | Hloubka (v palcích) | 0,494 inch |
| Výška          | 32,2 mm  | Výška (v palcích)   | 1,268 inch |
| Šířka          | 10 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,394 inch |
| Čistá hmotnost | 0,85 g   |                     |            |

## Teploty

|                               |                |                               |     |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120            |                               |     |

## Specifikace systému

|       |             |
|-------|-------------|
| Verze | Ize zapojit |
|-------|-------------|

## Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |       |

## Další technická data

|                   |              |              |          |
|-------------------|--------------|--------------|----------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Zapojeno |
|-------------------|--------------|--------------|----------|

## Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rozteč v mm (P) | 8,1 mm |
|-----------------|--------|

## Všeobecně

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                              |
| Technické údaje                         | <a href="#">Zuken E3.S</a>                                   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>              |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                     |
| Brožury                                 |  |