

**TSTW D 4.3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Опор клеммных реек могут использоваться для установки реек DIN в любом месте шкафа. В результате приподнятая или угловая DIN-рейка упрощает как монтаж компонента, так и укладку проводки.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Монтажное основание для рейки, Сталь
Номер для заказа	<a href="#">1610110000</a>
Тип	TSTW D 4.3
GTIN (EAN)	4008190185305
Кол.	10 Шт.

**TSTW D 4.3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	48 мм	Глубина (дюймов)	1,89 inch
Высота	97 мм	Высота (в дюймах)	3,819 inch
Ширина	18 мм	Ширина (в дюймах)	0,709 inch
Масса нетто	40,5 g		

**Монтажная рейка**

Материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный
Толщина	2,1 мм		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>