

KSW 4 < 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A KSW jelölőszalagok többpólusú dugaszolható NYÁK-kapcsok azonosítására használhatók. Ezeket a felhasználó egyedileg nyomtathatja, megadott osztásközhöz nem kell ragaszkodni.

- Szennyeződésálló jelölés
- Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
- Egyszerűen ragassza fel - és kész
- Optimális tapadás
- PVC-mentes

Általános rendelési adatok

Verzió	KSW, Sorkapocs jelölő, 4 x 50 mm, Osztás, mm (P): 50.00 Weidmueller, fehér
Rendelési szám	1629910000
Típus	KSW 4 < 50MM SDR
GTIN (EAN)	4008190202811
Qty.	1 Stück

KSW 4 < 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	48 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C
------------------------------	--------

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	Anyag	Poliészter, PVC-mentes
Laponkénti jelölőszám	20	Nyomtatott karakterek	Vevőspecifikus
Nyomtatás	Custom printing	Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Nyomtatás színe	fekete	Nyomtatás tájolása	vízszintes
Ragasztóanyag	Akril	Szélesség	50 mm
Szín	fehér	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9,1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	