

**WKM 8/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy. Předtíštěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

**Výhody při použití kabelových značek WKM**

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní
Objednací číslo	<a href="#">1631910000</a>
Typ	WKM 8/30
GTIN (EAN)	4008190206666
Množství	50 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,138 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	0,657 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Štítky na vodiče a kabely
Barevný	Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polypropylen
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Typ tisku	prázdný
Šířka	8 mm

## Označení vodičů a kabelů

Průřez připojeného vodiče	16 - 150 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	150 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče	7 - 115 mm
Vnější prům. vodiče, max.	115 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Pro vázací pásy s šířkou do 7,7 mm
----------------------	------------------------------------

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## WKM 8/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití



## WKM 8/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ELS 6/30



#### ELS

ELS štítky jsou speciální a nelepící vkládací štítky pro kabelové značky WKM nebo pro skupinové držáky štítků. Matný, tenký polyester odolný proti roztržení nabízí velmi kvalitní značení a skvělou čitelnost. V kombinaci s voděodolnými pouzdry WKM toto řešení nabízí velmi trvanlivé označení kabelů i v agresivním prostředí.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ELS 6/30 MM WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6009980000</a>	ELS, Vkládací značky, 30 x 6 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118396850	
Množství	3 000 ks	
Typ	ELS 6/30 MM GE	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6010620000</a>	ELS, Vkládací značky, 30 x 6 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118397178	
Množství	3 000 ks	

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepící nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736181044</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	

## WKM 8/30

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky ELS MultiCard lze potisknout na tiskárně PrintJet, plotteru nebo tiskárně SMark. Barevný tisk na tiskárně PrintJet ADVANCED umožňuje tvorbu poutavých identifikačních značek na kabely a svorkovnice.

ELS 6/30 pro použití s kabelovými značkami WKM 8/30 nebo držáky na štítky EM 8/30

ELS 7/40 pro použití s držáky na štítky SchT5S

ELS 16/40 pro použití s kabelovými značkami WKM 18/43 nebo držáky na štítky SchT5

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ELS 6/30 MC NE GE	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6045580000</a>	ELS, Vkládací značky, 30 x 6 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248779482	
Množství	80 ks	
Typ	ELS 6/30 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6045570000</a>	ELS, Vkládací značky, 30 x 6 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248779475	
Množství	80 ks	

## ESO vkládací štítky



## Všeobecné objednací údaje

Typ	THM ESO 7 PA WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6339570000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118144208	
Množství	1 ks	
Typ	ESO 7 DIN A4 GE	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6634780000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190273361	
Množství	10 ks	
Typ	ESO 7 P DIN A4 GE	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6670400000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190430726	
Množství	10 ks	

## WKM 8/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	ESO 7 P DIN A4 WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6670390000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190430719	
Množství	10 ks	
Typ	ESO 7 DIN A4 WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6607720000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 30 x 6.3 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190206116	
Množství	10 ks	
Typ	THM ESO 7 PA GE	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6339580000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118143799	
Množství	1 ks	