



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre.

Az Ön előnye a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

Verzió	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
Rendelési szám	1631910000
Típus	WKM 8/30
GTIN (EAN)	4008190206666
Qty.	50 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	3,5 mm	Mélység (coll)	0,138 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Nettó tömeg	0,657 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Vezeték- és kábeljelölők	
Anyag	Polipropilén	
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Vezeték és kábeljelölők	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Nyomtatás típusa	üres	
Szélesség	8 mm	
Szín	Áttetsző	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 150 mm ²	Vezeték külső átm.	7 - 115 mm
Vezeték külső átmérő, max.	115 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Legfeljebb 7,7 mm-es szélességű kábelkötegelőhöz
------------------	--

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

WKM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



Tartozékok

ELS 6/30



ELS

Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A víztesztő WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

Általános rendelési adatok

Típus	ELS 6/30 MM WS	Verzió
Rendelési szám	4009980000	ELS, Behelyezhető jelölők, 30 x 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118396850	
Qty.	3 000 Stück	

Típus	ELS 6/30 MM GE	Verzió
Rendelési szám	4010620000	ELS, Behelyezhető jelölők, 30 x 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118397178	
Qty.	3 000 Stück	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	4008190985950	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 Stück	

Tartozékok

Üres



Az ELS MultiCard jelölőket PrintJet -tel, plotterrel vagy SMark nyomtatóval lehet nyomtatni. A PrintJet ADVANCED használatával a kábelek és sorkapcsok azonosítóinak színes nyomtatása figyelemfelkeltően, sokféleképpen történhet.
ELS 6/30 a WKM 8/30 kábeljelölőkhöz vagy az EM8/30 csoportos jelölőtartóhoz
ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelölőtartókhoz
ELS 16/40 a WKM 18/43 kábeljelölőkhöz vagy az SchT5 csoportos jelölőtartóhoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ELS 6/30 MC NE GE	Verzió
Rendelési szám	1045580000	ELS, Behelyezhető jelölők, 30 x 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248779482	
Qty.	80 Stück	

Típus	ELS 6/30 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1045570000	ELS, Behelyezhető jelölők, 30 x 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248779475	
Qty.	80 Stück	

ESO betétcímkek



Általános rendelési adatok

Típus	THM ESO 7 PA WS	Verzió
Rendelési szám	1339570000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118144208	
Qty.	1 Stück	

Típus	ESO 7 DIN A4 GE	Verzió
Rendelési szám	1634780000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190273361	
Qty.	10 Stück	

Típus	ESO 7 P DIN A4 GE	Verzió
Rendelési szám	1670400000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190430726	
Qty.	10 Stück	

WKM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ESO 7 P DIN A4 WS	Verzió
Rendelési szám	1670390000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190430719	
Qty.	10 Stück	
Típus	ESO 7 DIN A4 WS	Verzió
Rendelési szám	1607720000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 30 x 6.3 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190206116	
Qty.	10 Stück	
Típus	THM ESO 7 PA GE	Verzió
Rendelési szám	1339580000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 27 x 6.3 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118143799	
Qty.	1 Stück	