

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az egyszerű elektromos funkciókat az átmenő sorkapcsokba integrálhatja, így számos előnyre tehet szert. Ez a megoldás ugyanolyan vékony kialakításban kapható, mint amit az átmenő sorkapcsainknál is alkalmaznak, de számos extra funkciót kínál, például keresztösszekötési pozíciókat. Sok esetben egy kis alkatrész segítségével beépíthető az automatizálási technológiába a külső eszköz. Elektronikus komponensekkel ellátott, tökéletesen illeszkedő moduláris sorkapcsaink segítségével gyorsan és egyszerűen elvégezheti ezt a műveletet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Z-sorozat, Csatlakozóelem-sokapocs, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 2.5 mm ² , Húzórugós csatlakozás, bézs |
| Rendelési szám | 1650350000 |
| Típus | ZDU 2.5/2X2AN/D- |
| GTIN (EAN) | 4008190297404 |
| Qty. | 20 Stück |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység | 38,5 mm | Mélység (coll) | 1,516 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 39,5 mm | Magasság | 79,5 mm |
| Magasság (coll) | 3,13 inch | Szélesség | 5,1 mm |
| Szélesség (coll) | 0,201 inch | Nettó tömeg | 13,5 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat | Húzókenyves csatlakozás, diódával, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 4 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkötött szintek belül | Nem | PE-csatlakozás | Nem |
| Sín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|------------------------|-------|---|----------------|
| Elektronikus komponens | Dióda | Felszerelés típusa | Felpattintható |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |

Komponens

| | | |
|------------------|------------------------|---------|
| Alkatrész, dióda | Dióda típusa | 1N4007 |
| | Nyitóirányú áram | 1 A |
| | Visszfeszültség | 1 300 V |
| | Nyitóirányú feszültség | 0,7 V |

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm ² | Névleges feszültség | 400 V |
| Névleges DC feszültség | 400 V | Névleges áram | 0,5 A |
| Áram maximum vezetékeknek | 0,5 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 6 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W | Szennyezés súlyossága | 3 |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|---|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 2,5 mm ² |
|---|---------------------|

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozás típusa 2 | Húzórugós csatlakozás |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Csatlakozási irány | felső | Csatlakozások száma | 4 |
| Csupaszolási hossz | | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 1,5 mm ² |
| | 10 mm | Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A3 |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

Általános

| | | | |
|------------|---------------|-----|-------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Sín | TS 35 |
|------------|---------------|-----|-------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000903 | ETIM 7.0 | EC000903 |
| ETIM 8.0 | EC000903 | ETIM 9.0 | EC000903 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-27 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-47 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-27 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-27 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-27 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-14 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A megengedett folytonos üzemi hőmérsékletet be kell tartani |
|------------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások |  |
| ROHS | Megfelel |

ZDU 2.5/2X2AN/D-**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks User Manual Z-Series |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EW 35 | Verzió |
| Rendelési szám | 6383560000 | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | EW 35 GR 7032 | Verzió |
| Rendelési szám | 6383530000 | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | EW 35/SCHA/M3 | Verzió |
| Rendelési szám | 6258660000 | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Qty. | 20 Stück | |

Z sorozat



A szűkítő hüvelyek használatával egyszerűbbé válik a kisebb keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása. A vezetékek megbízhatóan, a sodrat szétbomlása nélkül elhelyezhetők a rögzítési pontba. A szűkítő hüvely az üres pontba központosítja a vezetéket.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | ZRH 2.5/1 WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1614300000 | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN) | 4008190206789 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | ZRH 2.5/2 GR/V0 | Verzió |
| Rendelési szám | 1614290000 | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN) | 4008190072476 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | ZRH 2.5/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1614280000 | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN) | 4008190206796 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó




A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztatható jelölőlap illeszthető. A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztatható jelölőlap illeszthető. A becsúsztatható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZGB 15 | Verzió |
| Rendelési szám | 1636530000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZGB 30 | Verzió |
| Rendelési szám | 1611930000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZGB 30/3.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1778290000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | fehér |
| Qty. | 20 Stück | |

Z sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus | ZAD 1/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1609110000 | Z-sorozat, Fedél |
| GTIN (EAN) | 4008190190910 | |
| Qty. | 20 Stück | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Z sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Típus | ZTA 1 | Verzió |
| Rendelési szám | 609040000 | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190196851 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | ZTA 1/ZA | Verzió |
| Rendelési szám | 609050000 | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190206543 | |
| Qty. | 25 Stück | |

Vizsgálódugók



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Típus | PS 2.0 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 629380000 | Tesztadapter (kapocs), 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190042356 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | PS 4 F.STB 4 | Verzió |
| Rendelési szám | 629960000 | Tesztadapter (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4008190074043 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | PS 2.3 RT | Verzió |
| Rendelési szám | 618040000 | Tesztadapter (kapocs), 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| Qty. | 20 Stück | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZEW 35/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6630740000 | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZEW 35 | Verzió |
| Rendelési szám | 6540000000 | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Qty. | 20 Stück | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/15 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1854090000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 15 mm, Osztás, mm (P): 15.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248390694 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 240 Stück | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres




ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZS 10/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1610000000 | ZS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 480 Stück | |

2.5 mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZAP/TW 3 GR | Verzió |
| Rendelési szám | 1683870000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477592 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ZAP/TW 3 WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1683880000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477608 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ZAP/TW 3 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 1683890000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477615 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ZAP/TW 3 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1608820000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190190941 | |
| Qty. | 50 Stück | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZAP/TW 3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1608800000 | Z-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190190927 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ZAP/TW 3 RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1683820000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477547 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ZAP/TW 3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1608810000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190190934 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | ZAP/TW 3 GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1683840000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190477561 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1635000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 10/5 M MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1792000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WEW 35/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1059000000 | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WEW 35/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1061200000 | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 Stück | |

SAK-sorozat



Az adapterek és teszt-dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| Típus | TA 1 | Verzió |
| Rendelési szám | 10535860000 | Tesztadapter (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4008190111915 | |
| Qty. | 20 Stück | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1609810000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verzió |
| Rendelési szám | 8749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Qty. | 1 Stück | |