

**ZBW 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Naše speciální nástroje podporují zpracování skřínky v oblasti propojení nebo také montáž komponentů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Z řada, Provozní nástroj
Objednací číslo	<a href="#">1650690000</a>
Typ	ZBW 4
GTIN (EAN)	4008190299361
Množství	1 ks

## ZBW 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23,75 mm	Hloubka (v palcích)	0,935 inch
Výška	147 mm	Výška (v palcích)	5,787 inch
Šířka	27,76 mm	Šířka (v palcích)	1,093 inch
Čistá hmotnost	17 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-40
Trvalá provozní teplota, max.	100		

## Specifikace systému

Verze	Provozní nástroj
-------	------------------

## Údaje materiálu

Materiál	POM	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------------	--------------	---------------------------------------	----

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>