


**HDC-C-HD-BM1.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering |
| Art.nr.           | <a href="#">1651600000</a>  |
| Typ               | HDC-C-HD-BM1.5AG  |
| GTIN (EAN)        | 4008190400279   |
| Förp.             | 100 Stück   |

## HDC-C-HD-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|          |        |           |        |
|----------|--------|-----------|--------|
| Diameter | 3,5 mm | Nettovikt | 0,67 g |
|----------|--------|-----------|--------|

## Allmänna uppgifter

|                        |                      |                             |                     |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Anslutningstyp         | Crimpanslutning      | Avisoleringslängd nominellt | 8 mm                |
| Genomgångsmotstånd (6) | ≤4 mΩ                | Kontaktdiameter stift Ø     | 1,6 mm              |
| Kontaktmaterial        | Kopparlegering       | Ledararea                   | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leddiameter, max.      | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Material                    | Kopparlegering      |
| Serie                  | HD                   | Stickcykler                 | ≥ 500               |
| Tillverkningsmetod     | svarvade             | Typ                         | Hylsa               |
| Utförande insats       | HD, HDD, HQ, MixMate | Yta                         | Silver              |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse  |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202       |

## Nedladdningar

|                      |  |
|----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Kataloger            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Broschyrer           | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

# HDC-C-HD-BM1.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



| Leiterquerschnitt           | Abisolierlänge |
|-----------------------------|----------------|
| 0,14 - 0,37 mm <sup>2</sup> | AWG 26-22 8 mm |
| 0,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 20 8 mm    |
| 0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup> | AWG 18 8 mm    |
| 1,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 16 8 mm    |
| 2,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 14 8 mm    |



## HDC-C-HD-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Crimping tools



## Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | CTX CM 1.6/2.5             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">9018490000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm², 4mm², W-Crimp   |
| GTIN (EAN) | 4008190884598              |  |
| Förp.      | 1 Stück                    |  |
| Typ        | CTIN CM 1.6/2.5            | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">9205430000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm², 6mm², 4-Indent- |
| GTIN (EAN) | 4032248733446              | Crimp  |
| Förp.      | 1 Stück                    |  |

## Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | REMOVAL TOOL HD            | Artikelbeteckning                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1866730000</a> | Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248437054              |                                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                   |