

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Rendelési szám	1654450000
Típus	HDC 24D SBU 2PG21G
GTIN (EAN)	4008190407278
Qty.	1 Stück

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	115,7 mm	Mélység (coll)	4,555 inch
Magasság	74 mm	Magasság (coll)	2,913 inch
Szélesség	55,5 mm	Szélesség (coll)	2,185 inch
Rögzítési méret - magasság	45 mm	Rögzítési méret - szélesség	82 mm
Nettó tömeg	353 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretek

B ház magasság	74 mm	B1 alap magasság	5 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	55,5 mm
Furat osztás hossz, A2	82 mm	Ház teljes hossza	73 mm
Kábelbevezetés	menetes		

Verzió

BG	4	Belső menet	PG 21
Felső kábelbevezetések száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Ház alsórész	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	PG 21
Méret	4	Oldalsó kábelbevezetések száma	2
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Felépítés (aljzat)	Tömítés	NBR

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3cd9de67 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a81650c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6e6b0167 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1aa6c539 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@68fe0aec de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1926abfa de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f70f180 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3d3765a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1be2b5a6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@37b7a45b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1fe3bfdc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71a7bdc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@9dba11c

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC 24D SBU 2PG21G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1654450000 HDC_24D_SBU_2PG21G_STP_Blatt_1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24D TOBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787300000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204649	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 10B TOBU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1787600000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204946	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 10B TOBU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1654220000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190407049	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 10B TOBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1654240000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190407063	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 10B TOBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787590000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204939	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 24D TOBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1787290000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204632	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 24D TOBU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	1336600000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65, IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118175257	állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az
Qty.	1 Stück	alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 24D TOBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1654320000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190407148	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantal nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B TSBU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1787560000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204908	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 10B TSBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1654090000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190406912	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 10B TSBU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1654070000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190406899	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 24D TSBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787240000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204588	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 24D TSBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1654170000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190406998	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 10B TSBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787550000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204892	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 24D TSBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1654150000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190406974	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 24D TSBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1787230000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204571	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 32