

KV 29-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG H (HDC spojovací kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	1656430000
Typ	KV 29-M
GTIN (EAN)	4008190409449
Množství	10 ks

KV 29-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	37,67 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...60 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	37 mm	AF velikost 2	37 mm
Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 1	18 mm	Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 2	21 mm
Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 3	24 mm	Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 4	27 mm
Délka závitu	8 mm	Halogen	Ano
Kabelové vývodky	PG, PG 29	Materiál	Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max.	60 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Stoupání závitu	1,59 mm	Stupeň krytí	IP 65
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Těsnicí O-kroužek	NBR
Těsnění	NBR	Těsnění	NBR
Velikost AF	37 mm	Vnější průměr kabelu, max.	27 mm
Vnější průměr kabelu, min.	18 mm	Vnější závit	PG 29

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	