

HDC 40D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Rendelési szám | 1656520000 |
| Típus | HDC 40D TSBU 1PG21G |
| GTIN (EAN) | 4008190409531 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC 40D TSB 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 93,3 mm | Mélység (coll) | 3,673 inch |
| Magasság | 76 mm | Magasság (coll) | 2,992 inch |
| Szélesség | 59 mm | Szélesség (coll) | 2,323 inch |
| Nettó tömeg | 267 g | | |

Hőmérsékletetek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Méretetek

| | | | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| B ház magasság | 76 mm | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 93,3 mm | Kábelbevezetés | menetes |

Verzió

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| BG | 6 | Belső menet | PG 21 |
| Felső kábelbevezetések száma | 0 | Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész |
| Ház kivitele | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház | Kivitel | magas |
| Kábelbevezetés | menetes | Kábelbevezetések mérete | PG 21 |
| Méret | 6 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 |
| Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen | Suitable for ModuPlug® | Igen |
| Szorító változat | Oldalt rögzítő bilincs | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| Típus | Dugó | | |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ENT házak | Nem | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Ház fő anyaga | alumínium présöntvény | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
| Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt állapotban) | | |

Besorolások

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
| Anyag | Aceton | | |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló | | |
| Anyag | Fúróolaj | | |
| Vegyszerállóság | Ellenálló | | |
| Anyag | Gázolaj | | |
| Vegyszerállóság | Ellenálló | | |
| Anyag | Etilalkohol | | |
| Vegyszerállóság | Ellenálló | | |
| Anyag | Sebességváltó-olaj | | |

HDC 40D TSB 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hidraulikaolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hűtőközeg |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Mosóbenzin |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Izzadság |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Prémium benzin |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | UV |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Ózon |
| Vegyszerállóság | Instabil |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|-----------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e71c6a2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e0d4387 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24ddebbd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c692905 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c2da0fc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2848d185 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@63834732 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@76377b46 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@47ac1f3c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@29863ab5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@50c55260 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1de5ee75 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3a17470a |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

HDC 40D TSBU 1PG21G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1656520000 HDC_40D_TSBU_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 40D TSBU 1PG21G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 40D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 16B ABU N | Verzió |
| Rendelési szám | 8488590000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4050118541526 | Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 16B ABU | Verzió |
| Rendelési szám | 1208600000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190881351 | Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem |
| Qty. | 1 Stück | cserélhető, Standard |

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 16B DMDQ 2QB | Verzió |
| Rendelési szám | 1665270000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190421977 | Fedél házfelső részhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC 40D TSB 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 40D SBU 2PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656810000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190409821 | Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 16B SBU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1899980000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt |
| GTIN (EAN) | 4032248520718 | állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 40D SBU 1M32G | Verzió |
| Rendelési szám | 1902990000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248592968 | Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: M 32 |
| Típus | HDC 40D SBU 2M32G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787110000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204458 | Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: M 32 |
| Típus | HDC 40D SBU 2M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787120000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204465 | Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: M 25 |
| Típus | HDC 16B SBU 1PG21G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1560940000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt |
| GTIN (EAN) | 4050118676716 | állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 16B SBU 2PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656730000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt |
| GTIN (EAN) | 4008190409746 | állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 16B SBU 1M25G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1560740000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt |
| GTIN (EAN) | 4050118673234 | állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 17:20:53 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 40D TSB 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 16B SBU 2PG21G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1560950000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt |
| GTIN (EAN) | 4050118676921 | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 40D SBU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1902970000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248592951 | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: M 25 |
| Típus | HDC 16B SBU 2M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1788240000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt |
| GTIN (EAN) | 4032248205776 | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 16B SBU 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656720000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt |
| GTIN (EAN) | 4008190409739 | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 40D SBU 2M25G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1561020000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4050118676914 | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 40D SBU 1M32G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1561030000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4050118676464 | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 40D SBU 2M32G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1561040000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4050118676457 | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 40D SBU 2PG29G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656840000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190409852 | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: PG 29 |
| Típus | HDC 16B SBU 2M25G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1560930000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt |
| GTIN (EAN) | 4050118673531 | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 40D SBU 1PG29G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656830000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190409845 | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: PG 29 |
| Típus | HDC 40D SBU 1PG29G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1560770000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4050118893595 | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések |
| Qty. | 1 Stück | mérete: PG 21 |

HDC 40D TSB 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garántál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 40D KBU 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1657310000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190410360 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D KBU 1M25G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1559890000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4050118676440 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D KBU 1M32G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1559900000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4050118673265 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D KBU 2M32G N | Verzió |
| Rendelési szám | 1545510000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4050118558333 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D KBU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787200000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204540 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 16B KBU 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1657270000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190410322 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D KBU 1PG29G | Verzió |
| Rendelési szám | 1967670000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4032248670178 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D KBU 1M32G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787190000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204533 | |
| Qty. | 1 Stück | |