

## HDC 40D TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok  
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| Rendelési szám | <a href="#">1656540000</a>  |
| Típus          | HDC 40D TSBU 1PG29G   |
| GTIN (EAN)     | 4008190409555   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## HDC 40D TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 93,3 mm | Mélység (coll)   | 3,673 inch |
| Magasság    | 76 mm   | Magasság (coll)  | 2,992 inch |
| Szélesség   | 59 mm   | Szélesség (coll) | 2,323 inch |
| Nettó tömeg | 258 g   |                  |            |

## Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Méretek

|                   |         |                  |         |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| B ház magasság    | 76 mm   | C ház szélessége | 43 mm   |
| Ház teljes hossza | 93,3 mm | Kábelbevezetés   | menetes |

## Verzió

|                              |                                    |                                |            |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| BG                           | 6                                  | Belső menet                    | PG 29      |
| Felső kábelbevezetések száma | 0                                  | Felső rész/alsó rész/fedél     | felső rész |
| Ház kivitele                 | Oldalsó kábelbevezetés,<br>Dugóház | Kivitel                        | magas      |
| Kábelbevezetés               | menetes                            | Kábelbevezetések mérete        | PG 29      |
| Méret                        | 6                                  | Oldalsó kábelbevezetések száma | 1          |
| Rögzítőrendszer kivitele     | Keresztkengyel az<br>alsórészen    | Suitable for ModuPlug®         | Igen       |
| Szorító változat             | Oldalt rögzítő bilincs             | Szín (RAL)                     | RAL 7035   |
| Típus                        | Dugó                               |                                |            |

## Általános adatok

|                 |                                  |                    |                         |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ENT házak       | Nem                              | Felületi minőség   | Porbevonatos            |
| Ház fő anyaga   | alumínium présöntvény            | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
| Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt<br>állapotban) |                    |                         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fúróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |

## HDC 40D TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                 |   |
|-----------------|---|
| REACH SVHC      | Lead 7439-92-1  |
| SCIP            | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a  |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3bee4b36 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7bc0f96d<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a3d3fe6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6f323bc7<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26cc7aec de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5abbe4c9<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@69ca2277 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@17d8d08a<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5286d387 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@579ee8b2<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6fffb1ac de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e726059<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a0c86fb |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E92202      |

**HDC 40D TSBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tervezési adatok

[Zuken E3.S](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1656540000\\_HDC\\_40D\\_TSBU\\_1PG29G\\_STP\\_Blatt\\_\\_1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

**HDC 40D TSBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 40D TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 40D KBU 1PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1657310000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21    |
| GTIN (EAN)     | 4008190410360              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 2M32G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1545510000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4050118558333              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1PG29G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1967670000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4032248670178              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M25G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1559890000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4050118676440              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M32G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787190000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204533              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M32G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1559900000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4050118673265              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 16B KBU 1PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1657270000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190410322              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787200000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204540              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## HDC 40D TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 16B ABU N              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">8488590000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),    |
| GTIN (EAN)     | 4050118541526              | Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard                    |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |
| Típus          | HDC 16B ABU                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1208600000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),    |
| GTIN (EAN)     | 4008190881351              | Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem |
| Qty.           | 1 Stück                    | cserélhető, Standard  |

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 16B DMDQ 2QB           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665270000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190421977              | Fedél házfelső részéhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard      |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## HDC 40D TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 16B SBU 2M25G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560930000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4050118673531              | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M32G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787110000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),   |
| GTIN (EAN)     | 4032248204458              | Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: M 32   |
| Típus          | HDC 16B SBU 1M25G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560740000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4050118673234              | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 16B SBU 1M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1899980000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4032248520718              | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656810000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),   |
| GTIN (EAN)     | 4008190409821              | Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 16B SBU 1PG21G N       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560940000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4050118676716              | Kábelbevezetések mérete: PG 21   |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2PG21G N       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">2560950000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4050118676921              | Kábelbevezetések mérete: PG 21   |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M25G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">2561020000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),   |
| GTIN (EAN)     | 4050118676914              | Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |



## HDC 40D TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 40D SBU 1M32G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561030000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4050118676464              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 40D SBU 1PG29G N       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1560770000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4050118893595              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2PG29G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1566840000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409852              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 29  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1566730000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4008190409746              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |
| Típus          | HDC 40D SBU 1M32G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1902990000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248592968              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: M 32   |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M32G N        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1561040000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4050118676457              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 21  |
| Típus          | HDC 40D SBU 2M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787120000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248204465              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: M 25   |
| Típus          | HDC 40D SBU 1PG29G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1566830000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409845              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: PG 29  |
| Típus          | HDC 16B SBU 2M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788240000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4032248205776              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Típus          | HDC 16B SBU 1PG21G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1566720000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt              |
| GTIN (EAN)     | 4008190409739              | állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |
| Típus          | HDC 40D SBU 1M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1902970000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248592951              | Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések  |
| Qty.           | 1 Stück                    | mérete: M 25   |