

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Rendelési szám	1656650000
Típus	HDC 40D TOBU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190409661
Qty.	1 Stück

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	93,3 mm	Mélység (coll)	3,673 inch
Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Szélesség	57,8 mm	Szélesség (coll)	2,276 inch
Nettó tömeg	268 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretek

B ház magasság	76 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	93,3 mm	Kábelbevezetés	menetes

Verzió

BG	6	Belső menet	PG 29
Felső kábelbevezetések száma	1	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Felső kábelbemenet, Dugóház	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	PG 29
Méret	6	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Dugó		

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@219c4c63 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b84ccb8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f2df959 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@307a4802 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7346f53a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e1a16e6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e1dd94d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4c45bed4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@8ee7d43 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@165df79e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@564a93a9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@379824aa de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ce7537f

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC 40D TOBU 1PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1656650000 HDC_40D_TOBU_1PG29G_STP_Blatt_1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 40D TOBU 1PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 40D KBU 1M25G N	Verzió
Rendelési szám	2559890000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118676440	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1967670000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4032248670178	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 2M32G N	Verzió
Rendelési szám	545510000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118558333	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787200000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204540	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B KBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1657270000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410322	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1657310000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410360	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1787190000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248204533	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D KBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	2559900000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4050118673265	
Qty.	1 Stück	

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1899980000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4032248520718	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	1560930000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4050118673531	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B SBU 2PG21G N	Verzió
Rendelési szám	1560950000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4050118676921	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D SBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1656830000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409845	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D SBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1902990000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248592968	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D SBU 2PG29G	Verzió
Rendelési szám	1656840000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409852	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B SBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1656720000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409739	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	1656810000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409821	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Qty.	1 Stück	

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 40D SBU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	1787110000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204458	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 40D SBU 1PG29G N	Verzió
Rendelési szám	1560770000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118893595	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 16B SBU 1PG21G N	Verzió
Rendelési szám	1560940000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118676716	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 16B SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1788240000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205776	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 40D SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1787120000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204465	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 40D SBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	1561030000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118676464	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 16B SBU 1M25G N	Verzió
Rendelési szám	1560740000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118673234	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 16B SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	1656730000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190409746	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	1561020000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118676914	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 2M32G N	Verzió
Rendelési szám	1561040000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118676457	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 40D SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1902970000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248592951	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25

HDC 40D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B ABU	Verzió
Rendelési szám	1208600000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190881351	Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem
Qty.	1 Stück	cserélhető, Standard
Típus	HDC 16B ABU N	Verzió
Rendelési szám	1488590000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118541526	Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B DMDQ 2QB	Verzió
Rendelési szám	1665270000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421977	Fedél házfelső részéhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	