

HDC 24B TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| Rendelési szám | 1661240000 |
| Típus | HDC 24B TSBU 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190417796 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC 24B TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Magasság | 63 mm | Magasság (coll) | 2,48 inch |
| Szélesség | 59 mm | Szélesség (coll) | 2,323 inch |
| Nettó tömeg | 262 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Méretek

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|---------|
| B ház magasság | 63 mm | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 120 mm | Kábelbevezetés | menetes |

Verzió

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| BG | 8 | Belső menet | PG 29 |
| Felső kábelbevezetések száma | 0 | Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész |
| Ház kivitele | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház | Kivitel | Standard |
| Kábelbevezetés | menetes | Kábelbevezetések mérete | PG 29 |
| Méret | 8 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 |
| Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen | Suitable for ModuPlug® | Nem |
| Szorítás változat | Oldalt rögzítő bilincs | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| Típus | Dugó | | |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ENT házak | Nem | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Ház fő anyaga | alumínium présöntvény | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
| Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt állapotban) | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Aceton |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Fúróolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Gázolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Etilalkohol |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Sebességváltó-olaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |

HDC 24B TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Hidraulikaolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hűtőközeg |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Mosóbenzin |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Izzadság |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Prémium benzin |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | UV |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Ózon |
| Vegyszerállóság | Instabil |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|-----------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3fd610fc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3c157e2e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@50c04a8a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7400b35c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7b5e0cd0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6c2df99b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e6b7a8e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f00a44c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@443319f0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@47d1d1cc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@228b6cb2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@68e39e6b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@34c3e61e |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Manufacturer's declaration |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Product Change Notification | 20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| Technical Documentation | 1661240000 HDC_24B_TSB 1PG29G_STP_Blatt_1.pdf |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 13:38:13 CEST


A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 24B TSBU 1PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 24B TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B DMDQ 2QB | Verzió |
| Rendelési szám | 1665640000 | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190422660 | Fedél házfelső részhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 24B DMDQ 2QB N | Verzió |
| Rendelési szám | 1559760000 | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4050118676754 | Fedél házfelső részhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard |
| Qty. | 1 Stück | |