

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok  
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Rendelési szám	<a href="#">1661300000</a>
Típus	HDC 64D TSBU 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190417857
Qty.	1 Stück

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Szélesség	59 mm	Szélesség (coll)	2,323 inch
Nettó tömeg	327 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretetek

B ház magasság	76 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	120 mm	Kábelbevezetés	menetes

## Verzió

BG	8	Belső menet	PG 21
Felső kábelbevezetések száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	PG 21
Méret	8	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítás változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Dugó		

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
Anyag	Aceton		
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló		
Anyag	Fúróolaj		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Gázolaj		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Etilalkohol		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Sebességváltó-olaj		
Vegyszerállóság	Ellenálló		

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 22:28:22 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@54bde067 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@690b78c7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7cf094da de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5f6a80bf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@646feded de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@56907ce7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2ebe74ab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25da76bb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e41e768 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6b63d303 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3625e9e8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@403c2e39 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7177fbf1

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Technical Documentation	<a href="#">1661300000 HDC_64D_TSBU_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 22:28:22 CEST


A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC 64D TSBU 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 64D TSB 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B DMDQ 2QB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1665640000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190422660	Fedél házfelső részéhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B DMDQ 2QB N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1559760000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118676754	Fedél házfelső részéhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787870000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205318	állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 64D SBU 2M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8550540000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4064675005087	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 64D SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8561060000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118680508	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 64D SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1904340000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585601	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 64D SBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1904350000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585298	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 64D SBU 2PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661630000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418182	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 29
Típus	HDC 64D SBU 2PG29G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8560790000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118894103	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 24B SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1901150000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248521258	állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 24B SBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661510000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418069	állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 64D SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661590000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418144	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 64D SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786890000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204137	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 24B SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8560970000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118676730	állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 64D SBU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786880000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204120	Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 24B SBU 1M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8560960000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118673227	állapotban), Ház alsórész, Keresztkenyvel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 22:28:22 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 64D SBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1561050000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118680195	Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 24B SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661520000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418076	állapotban), Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 24B SBU 1PG21G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1560750000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118676747	állapotban), Ház alsórész, Keresztkenygel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 64D KBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661810000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418359	állapotban), Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 64D KBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786960000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248204205	állapotban), Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 24B KBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787920000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205363	állapotban), Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 24B KBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661720000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418274	állapotban), Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 64D KBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1559910000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118677416	állapotban), Összekötő ház, Keresztkenygel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 22:28:22 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC 64D TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 24B KBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661730000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418281	állapotban), Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B ABU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1212400000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190083939	Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem
Qty.	1 Stück	cserélhető, Standard

Típus	HDC 24B ABU N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1488600000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118541533	Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	