

## HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok  
- az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Rendelési szám	<a href="#">1661460000</a>
Típus	HDC 64D TOBU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190418014
Qty.	1 Stück

## HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Szélesség	59 mm	Szélesség (coll)	2,323 inch
Nettó tömeg	327 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretetek

B ház magasság	76 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	120 mm	Kábelbevezetés	menetes

## Verzió

BG	8	Belső menet	PG 29
Felső kábelbevezetések száma	1	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Felső kábelbemenet, Dugóház	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	PG 29
Méret	8	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítás változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Dugó		

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 16:10:00 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételeesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6fd757d7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f960a1f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1675e927 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@69627753 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3cdefc47 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13b7df31 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a3230b1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5090124b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1be7f0da de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3604fac0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d88f309 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5ddabab9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@791ff0f8

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Technical Documentation	<a href="#">1661460000 HDC_64D_TOBU_1PG29G_STP_Blatt_1.pdf</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 16:10:00 CEST


A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC 64D TOBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787870000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4032248205318	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1904340000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585601	Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 64D SBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1904350000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585298	Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 64D SBU 2PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661630000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418182	Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 29
Típus	HDC 64D SBU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786890000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204137	Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 24B SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1560970000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4050118676730	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D SBU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1561060000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118680508	Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 24B SBU 1PG21G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1560750000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4050118676747	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	

## HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 64D SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661590000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418144	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 21
Típus	HDC 64D SBU 2M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1550540000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4064675005087	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 64D SBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1561050000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118680195	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 24B SBU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661520000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418076	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 24B SBU 1M25G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1560960000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4050118673227	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 24B SBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661510000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190418069	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 24B SBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1901150000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248521258	állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 64D SBU 2PG29G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1560790000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118894103	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32
Típus	HDC 64D SBU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786880000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204120	Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 32

## HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B ABU N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8488600000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118541533	Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B ABU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1212400000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190083939	Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem
Qty.	1 Stück	cserélhető, Standard

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B DMDQ 2QB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1665640000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190422660	Fedél házfelső részéhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	

## HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 24B DMDQ 2QB N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">16559760000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118676754	Fedél házfelső részhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 64D KBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661810000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas,
GTIN (EAN)	4008190418359	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B KBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1787920000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4032248205363	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D KBU 1M32G N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">16559910000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas,
GTIN (EAN)	4050118677416	Kábelbevezetések mérete: M 32
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B KBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661720000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4008190418274	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B KBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1661730000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard,
GTIN (EAN)	4008190418281	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 64D KBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1786960000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, magas,
GTIN (EAN)	4032248204205	Kábelbevezetések mérete: M 32
Qty.	1 Stück	