

HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel a felsőrészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Rendelési szám	1661940000
Típus	HDC 64D TSBO 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190418472
Qty.	1 Stück

HDC 64D TSB0 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	76 mm	Magasság (coll)	2,992 inch
Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Nettó tömeg	414 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	76 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	120 mm	Kábelbevezetés	menetes

Verzió

BG	8	Belső menet	PG 21
Felső kábelbevezetések száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	PG 21
Méret	8	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel a felsőrészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítás változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Dugó		

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
Anyag	Aceton		
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló		
Anyag	Fúróolaj		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Gázolaj		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Etilalkohol		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	Sebességváltó-olaj		
Vegyszerállóság	Ellenálló		

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 20:58:10 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72aea1de de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@35966e75 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e7abcb5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7746e698 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@70e109ff de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@76023450 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d76a131 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5dc4f621 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2592b297 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@42d5a2c1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a02ec83 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@108d6a1c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@203b7490

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Technical Documentation	1661940000 HDC_64D_TSBO_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

A létrehozás dátuma 2024. május 6. 20:58:10 CEST


A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 64D TSB0 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HDC 64D TSB0 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B ADBO	Verzió
Rendelési szám	1213300000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190871147	Válaszfalház, Keresztkegyl a felsőrészen, Standard, burkolattal
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 24B ABO	Verzió
Rendelési szám	1967910000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248780785	Válaszfalház, Keresztkegyl a felsőrészen, Standard
Qty.	1 Stück	

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B DODQ 2QB	Verzió
Rendelési szám	1009100000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248713844	Fedél ház alsórészhez, Keresztkegyl a felsőrészen, Standard
Qty.	1 Stück	

HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B SDBO 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	1662180000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418700	Ház alsórész, Keresztkegyl a felsőrészen, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 64D SDBO 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1662280000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190418809	Ház alsórész, Keresztkegyl a felsőrészen, magas, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 64D SDBO 2M32G	Verzió
Rendelési szám	1786920000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204168	Ház alsórész, Keresztkegyl a felsőrészen, magas, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 64D SDBO 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1904400000	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585236	Ház alsórész, Keresztkegyl a felsőrészen, magas, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32