

HDC 16A TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
Rendelési szám	1664810000
Típus	HDC 16A TOLU 1PG16G
GTIN (EAN)	4008190421519
Qty.	1 Stück

HDC 16A TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	89 mm	Mélység (coll)	3,504 inch
Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2,283 inch
Szélesség	32,5 mm	Szélesség (coll)	1,28 inch
Nettó tömeg	124 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	58 mm	C ház szélessége	29,5 mm
Ház teljes hossza	79 mm	Kábelbevezetés	menetes

Verzió

BG	5	Belső menet	PG 16
Felső kábelbevezetések száma	1	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Felső kábelbemenet, Dugóház	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	PG 16
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm	Méret	5
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorító változat	Végrögzítő
Szín (RAL)	RAL 7035	Típus	Dugó
Tömítés	NBR		

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	0,5 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj

HDC 16A TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45b1b3d6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a58f87 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@667da734 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@46e414ad de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e0330a4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@27f34f54 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c3c1899 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4a1b20cf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d0abf38 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@60bec222 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c8af67c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f04b67a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@377f2ddd

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC 16A TOLU 1PG16G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1664810000 HDC 16A TOLU 1PG16G STP Blatt 1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 16A TOLU 1PG16G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 16A TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16A ALU	Verzió
Rendelési szám	1664920000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421625	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard
Qty.	1 Stück	

Összekötő ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16A KLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1665450000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190422158	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 16

Típus	HDC 16A KLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1788800000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206346	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 25

HDC 16A TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16A DODL 1LB	Verzió
Rendelési szám	1665900000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190422936	Fedél ház alsórészhez, Hosszanti kengyel, Standard
Qty.	1 Stück	

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16A SLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1902330000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65, IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard,
GTIN (EAN)	4032248591916	Kábelbevezetések mérete: M 25
Qty.	1 Stück	

Típus	HDC 16A SLU 2PG16G	Verzió
Rendelési szám	1665070000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421779	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 16

HDC 16A TOLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 16A SLU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1665090000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421793	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 21
Típus	HDC 16A SLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1788760000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206308	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 25
Típus	HDC 16A SLU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	1788770000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206315	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 20