

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Fedél ház alsórészhez, Hosszanti kengyel, Standard
Rendelési szám	1665200000
Típus	HDC 06B DODL 2BO
GTIN (EAN)	4008190421908
Qty.	1 Stück

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Szélesség	43 mm	Szélesség (coll)	1,693 inch
Nettó tömeg	58 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	18 mm	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	60 mm	Kábelbevezetés	Alapokhoz

Verzió

BG	3	Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél
Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	Alapokhoz	Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Méret	3	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítós változat	Végrögzítő
Szín (RAL)	RAL 7035	Típus	Fedél

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló

HDC 06B DODL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@372e0858 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e2c927d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@15150613 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24d22f41 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@63798f4b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@795c5623 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@44c4e285 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71d9757b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5ef5afdc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4583076f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26b00590 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c78de90 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6f00098c

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E92202

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Technical Documentation	1665200000_HDC_06B_DODL_2BO_STP_Blatt__1.pdf
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 06B DODL 2B0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B ALU	Verzió
Rendelési szám	1202100000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190149369	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögzőtő bilincs, nem cserélhető,
Qty.	1 Stück	Standard

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B KLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1021330000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248734948	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 16

Típus	HDC 06B KLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1653200000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190403270	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 16

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 16D KLU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1653230000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190403300	Összekötő ház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 21

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B SLU 2M20G N	Verzió
Rendelési szám	1560850000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118673081	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, , burkolat nélkül, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 20
Típus	HDC 16D SLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1787520000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248204861	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 16D SLU 2M32G	Verzió
Rendelési szám	1787510000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248204854	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 16D SLU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1900900000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248521128	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 06B SLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1900480000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585946	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 1PG16G N	Verzió
Rendelési szám	1560840000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118673074	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, , burkolat nélkül, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: PG 16
Típus	HDC 06B SLU 2M20G	Verzió
Rendelési szám	1788140000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205585	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 20:27:41 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 06B DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 16D SLU 2PG21G	Verzió
Rendelési szám	1652840000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190402914	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 16D SLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1900880000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248521111	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 2M25G N	Verzió
Rendelési szám	1560860000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118673098	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, , burkolat nélkül, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1652750000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190402822	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 06B SLU 2M25G	Verzió
Rendelési szám	1788130000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205578	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 1M25G N	Verzió
Rendelési szám	1560710000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118673272	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, , burkolat nélkül, Kábelbevezetések
Qty.	1 Stück	mérete: M 25
Típus	HDC 06B SLU 2PG16G	Verzió
Rendelési szám	1652760000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190402839	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 06B SLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1900460000	HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585939	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20