

**HDC 04A DMDL 2BO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, Standard
Art.nr.	<a href="#">1665750000</a>
Typ	HDC 04A DMDL 2BO
GTIN (EAN)	4008190422776
Förp.	1 Stück

## HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	26,8 mm	Byggdjup (tum)	1,055 inch
Höjd	17,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,689 inch
Bredd	36,5 mm	Byggbredd (tum)	1,437 inch
Nettovikt	14,6 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

## Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment	0,5 Nm		

## Mått

Bredd kapsling	26,8 mm	Höjd kapsling B	17,5 mm
Kabelingång	med hona	Längd kapsling	26,8 mm

## Utförande

BG	1	Bygelutförande	Överkopplingsbygel
Byggform	Standard	Byggstorlek	1
Färg (RAL)	RAL 7035	Kabelingång	med hona
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Tätning	NBR
Typ	Lock	Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Åtdragningsmoment	0,5 Nm
Överdel/Underdel/Lock	Lock		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Ämne	Aceton
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Borrolja
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Diesel
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Etylalkohol
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Växellådsolja
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Hydraulolja

Skapandedatum den 20 maj 2024 00:54:58 CEST

## HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Kylmedium
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Petroleumbensin
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Svett
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Bensin premium
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Vatten
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	UV
Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Ozon
Kemikaliebeständighet	Instabilt

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Kemikaliebeständighet	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26ca820e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6700fbc8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1678f322 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66ed76bb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1445529a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@747b3561 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@254b292f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@281edb93 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16f18d88 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3b0c620a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@47723615 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@196ebf2b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@369fc43

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – 1665750000 HDC_04A_DMDL_2BO_STP.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Meddelande om produktändring	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Teknisk dokumentation	<a href="#">1665750000 HDC_04A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

Skapandedatum den 20 maj 2024 00:54:58 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 04A ALU	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1497600000</a>	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190136406	Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

## Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 04A SLU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1788830000</a>	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248206377	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelföringar: M 20
Typ	HDC 04A SLU 1PG11G	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1652490000</a>	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402563	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelföringar: PG 11

## HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Chassikåpa vinklad



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 04A AWLU	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1497700000</a>	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190074937	Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

## Skruvmonterad kåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 04A ELU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1900320000</a>	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248592883	Skruvmonterad kåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek
Förp.	1 Stück	på kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 04A ELU 1PG13S	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1900330000</a>	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248592890	Skruvmonterad kåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek
Förp.	1 Stück	på kabelinföringar: PG 13,5

## HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 04A KOLU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1788840000</a>	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248206384	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 04A KOLU 1PG11G	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1652500000</a>	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402570	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 11