

HDC 07A DODL 2BO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, Standard
Art.nr.	1665760000
Typ	HDC 07A DODL 2BO
GTIN (EAN)	4008190422783
Förp.	1 Stück

HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	26,8 mm	Byggdjup (tum)	1,055 inch
Höjd	17,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,689 inch
Bredd	36,5 mm	Byggbredd (tum)	1,437 inch
Nettovikt	7 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Plast	Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)
Åtdragningsmoment	0,5 Nm		

Mått

Bredd kapsling	26,8 mm	Höjd kapsling B	17,5 mm
Kabelingång	med hane	Längd kapsling	26,8 mm

Utförande

BG	1	Bygelutförande	Överkopplingsbygel
Byggform	Standard	Byggstorlek	1
Färg (RAL)	RAL 1001	Kabelingång	med hane
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Typ	Lock
Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel	Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen
Åtdragningsmoment	0,5 Nm	Överdel/Underdel/Lock	Lock

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Ämne	Aceton
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Borrolja
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Diesel
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Etylalkohol
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Växellådsolja
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Hydraulolja

HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Kylmedium
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Petroleumbensin
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Svett
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Bensin premium
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Vatten
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	UV
Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Ozon
Kemikaliebeständighet	Instabilt

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
Kemikaliebeständighet	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45ec866f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@438461f5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67c2fc4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@8ef30e4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@29110068 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@497a5776 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e9f5392 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5f063eb5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e35677d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@656f4e2a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@313892d6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5fa5e1d2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@a7e7bd4

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Manufacturer's declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – 1665760000 HDC_07A_DODL_2B0_STP.dxf CAD data – STEP
Meddelande om produktändring	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Teknisk dokumentation	1665760000 HDC_07A_DODL_2B0_STP_Blatt_1.pdf
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Skapandedatum den 20 maj 2024 04:01:03 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skruvmonterad kåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A ELU 1PG13G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900990000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248592920	Skruvmonterad kåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek
Förp.	1 Stück	på kabelinföringar: PG 13,5

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A SLU 1PG11S	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652440000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402518	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 11
Typ	HDC 07A SLU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788530000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248206063	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 20

HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Chassikåpa vinklad



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A AWLU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652420000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402471	Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A ALU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652410000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402488	Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

HDC 07A DODL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A KOLU 1PG11G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652460000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402532	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 11
Typ	HDC 07A KOLU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788540000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248206070	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 20