

HDC 07A DMDL 2BO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP65**

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, Standard
Art.nr.	1665770000
Typ	HDC 07A DMDL 2BO
GTIN (EAN)	4008190422790
Förp.	1 Stück

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	26,7 mm	Byggdjup (tum)	1,051 inch
Höjd	17,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,689 inch
Bredd	36,5 mm	Byggbredd (tum)	1,437 inch
Nettovikt	8 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	EMC-kapslingar	Nej
Kapslingsmaterial	Plast	Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)
Åtdragningsmoment	0,5 Nm		

Mått

Bredd kapsling	26,8 mm	Höjd kapsling B	17,5 mm
Kabelingång	med hona	Längd kapsling	26,8 mm

Utförande

BG	1	Bygelutförande	Överkopplingsbygel
Byggform	Standard	Byggstorlek	1
Färg (RAL)	RAL 1001	Kabelingång	med hona
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Tätning	NBR
Typ	Lock	Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Åtdragningsmoment	0,5 Nm
Överdel/Underdel/Lock	Lock		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Ämne	Aceton
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Borrolja
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Diesel
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Etylalkohol
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Växellådsolja
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Hydraulolja

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Kylmedium
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Petroleumbensin
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Svett
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	Bensin premium
Kemikaliebeständighet	Villkorligt beständigt
Ämne	Vatten
Kemikaliebeständighet	Beständigt
Ämne	UV
Kemikaliebeständighet	Instabilt
Ämne	Ozon
Kemikaliebeständighet	Instabilt

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
Kemikaliebeständighet	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@583a2914 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6d42eae8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@77c893b2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4db32c54 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@44c8ce7f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e2769a4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d4138d1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@59c464a1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5bfde2d0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5e92da42 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a11f6f1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@208a607e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1455fddd

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[Manufacturer's declaration](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – 1665770000 HDC_07A_DMDL_2BO_STP.dxf](#)[CAD data – STEP](#)

Meddelande om produktändring

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Teknisk dokumentation

[1665770000 HDC_07A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

Skapandedatum den 20 maj 2024 01:46:28 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skruvmonterad kåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A ELU 1PG13G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1900990000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248592920	Skruvmonterad kåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek
Förp.	1 Stück	på kabelinföringar: PG 13,5

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A SLU 1PG11S	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652440000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402518	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 11
Typ	HDC 07A SLU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788530000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i i jackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248206063	Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 20

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Chassikåpa vinklad



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A AWLU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652420000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402471	Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A ALU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652410000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402488	Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

HDC 07A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 07A KOLU 1PG11G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1652460000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4008190402532	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: PG 11
Typ	HDC 07A KOLU 1M20G	Artikelbeteckning
Art.nr.	1788540000	HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248206070	Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 Stück	kabelinföringar: M 20