

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Fedél ház alsórészhez, Hosszanti kengyel, Standard
Rendelési szám	1665900000
Típus	HDC 16A DODL 1LB
GTIN (EAN)	4008190422936
Qty.	1 Stück

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3,543 inch
Magasság	12,5 mm	Magasság (coll)	0,492 inch
Szélesség	29,5 mm	Szélesség (coll)	1,161 inch
Nettó tömeg	79 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	19,5 mm	C ház szélessége	29,5 mm
Ház teljes hossza	79 mm	Kábelbevezetés	Burkolatokhoz

Verzió

BG	5	Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél
Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	Burkolatokhoz	Meghúzási nyomaték	0,5 Nm
Méret	5	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorítós változat	Végrögzítő
Szín (RAL)	RAL 7035	Típus	Fedél

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	0,5 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3449a6c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c33fa00 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2495bd66 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@33e554cb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14553f21 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@77d52451 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e22d940 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67788943 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a690eba de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4405e0a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6c407f1b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f51d141 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d5f1acf

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Technical Documentation	1665900000_HDC_16A_DODL_1LB_STP_Blatt_1.pdf
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 4:27:46 CEST


A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 16A DODL 1LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 25A TOLU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1664870000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421571	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 16A TOLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1788750000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206292	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 25A TOLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1788710000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206254	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 16A TOLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1664810000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421519	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 25A TOLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1788700000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206247	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantal nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16A TSLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1041760000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248771011	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20
Típus	HDC 25A TSLU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1664750000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421458	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 16A TSLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1788740000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206285	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 25A TSLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1664730000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421434	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 16A TSLU 1PG16G	Verzió
Rendelési szám	1664690000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421397	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 16
Típus	HDC 25A TSLU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1788690000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206230	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 25A TSLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1788680000	HDC-házak, Méret: 5, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206223	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20