

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Fedél házfelsőrészhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard
Rendelési szám	1665930000
Típus	HDC 32A DMDQ 2QB
GTIN (EAN)	4008190422967
Qty.	1 Stück

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Szélesség	68 mm	Szélesség (coll)	2,677 inch
Nettó tömeg	168 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	22 mm	C ház szélessége	56 mm
Ház teljes hossza	82 mm	Kábelbevezetés	Burkolatokhoz

Verzió

BG	7	Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél
Ház kivitele	Fedél házfelsőrészhez	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	Burkolatokhoz	Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Méret	7	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen
Suitable for ModuPlug®	Nem	Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs
Szín (RAL)	RAL 7035	Típus	Fedél
Tömítés	NBR		

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételelesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61f0a608 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@40fbbe70 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4218bbc0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d116f24 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49b54c68 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@54a07310 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@536104ff de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@75af29f8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@169aed29 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@41f52419 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ae89624 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16849c68 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@57b6d834

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Technical Documentation	1665930000_HDC_32A_DMDQ_2QB_STP_Blatt_1.pdf
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

A létrehozás dátuma 2024. június 1. 3:39:22 CEST


A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 32A DMDQ 2QB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32A TOBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1787990000	HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205431	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 32A TOBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1665810000	HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190422837	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 32A TOBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1665790000	HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190422813	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21

HDC 32A DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 32A TSBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1665690000	HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190422714	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 32A TSBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1665670000	HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190422691	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 32A TSBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787960000	HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205400	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
Típus	HDC 32A TSBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1787950000	HDC-házak, Méret: 7, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205394	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32