

ESG 9/17 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: anting- en självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: enligt kundönskan, självhäftande
Art.nr.	1674770000
Typ	ESG 9/17 K MC SDR
GTIN (EAN)	4008190447656
Förp.	40 Stück
anpassad skrivare	2715590000 2438520000 2438510000

ESG 9/17 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0,669 inch
Nettovikt	0,38 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...60 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Apparatmärkning	
Antal per ark	40	
Applikation/Tillverkare	Självhäftande	
Bredd	17 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Färgkod	enligt kundönskan	
Halogener	Nej	
Limma	Dubbelsidig tejp	
Material	PA 66	
Märkningsmetod	MC-Laser	
Skrivna tecken	Baserat på kundens krav (Vänligen skicka M-Print PRO-fil)	
Temperaturområde för användning	-40...60 °C	
Temperaturområde för användning max.	60 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Textsfärg	svart	
Utförande	självhäftande	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

ESG 9/17 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

