

## ZST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Z-sorozat, Tartozéktartó
Rendelési szám	<a href="#">1678680000</a>
Típus	ZST
GTIN (EAN)	4008190466770
Qty.	10 Stück

## ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	27,5 mm	Mélység (coll)	1,083 inch
Magasság	61,1 mm	Magasság (coll)	2,406 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Nettó tömeg	5,1 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120		

## Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Véglap szükséges	Igen
Sín	TS 35		

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Egyéb
--------------------	-------

## Általános

Sín	TS 35	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----	-------	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## Tartozékok

## 5x25

5x25

A túláram elleni védelem érdekében 5x25 mm-es, 250 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	G 25/0.50A/M WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6510300000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0,5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/10.0A/M RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6193100000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/2.00A/F BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6192700000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/1.00A/M RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6265800000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/6.30A/F GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6192900000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6,3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.25A/M GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6546900000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0,25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/4.00A/F BR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6192800000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.80A/M GR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6646400000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0,8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Qty.	10 Stück	

## Tartozékok

4 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 4/6 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608990000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263263	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4/20 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1909010000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20
GTIN (EAN)	4032248535637	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4/7 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1609000000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263270	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4/10 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1609030000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263300	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4/4 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608970000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263249	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4/8 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1609010000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263287	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 4/2 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608950000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263225	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4/3 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608960000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263232	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 4/9 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1609020000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263294	
Qty.	20 Stück	

## ZST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 4/5 GE	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608980000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263256	
Qty.	20 Stück	

## Vizsgálódugók




Az adapterek és teszt-dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	PS 4 F.STB 4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6299600000</a>	Tesztadapter (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Qty.	20 Stück	

Típus	PS 2.3 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6180400000</a>	Tesztadapter (kapocs), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Qty.	20 Stück	

## 6.3x32



A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GZ 12.5A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460650000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 12,5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266627	
Qty.	10 Stück	

Típus	GZ 5.0A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460620000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266610	
Qty.	10 Stück	

Típus	GZ 1.0A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460590000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266634	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 0:54:51 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## ZST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	GZ 10.0A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460640000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266801	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 2.0A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460600000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266719	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 0.5A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460580000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266603	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 7.0A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460630000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 7 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266726	
Qty.	10 Stück	
Típus	GZ 3.0A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460610000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266702	
Qty.	10 Stück	

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 2.5/8	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608920000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061531	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/10	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608940000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190099060	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/20 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1714860000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20
GTIN (EAN)	4050118764383	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/11	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1859080000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 11
GTIN (EAN)	4032248411047	
Qty.	20 Stück	

## Tartozékok

Típus	ZQV 2.5/20	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1908960000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20
GTIN (EAN)	4032248535293	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/2 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714780000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 2
GTIN (EAN)	4050118765014	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5/3 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714790000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4050118764390	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5/5 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714810000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4050118764994	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/50	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1697540000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883256	
Qty.	10 Stück	
Típus	ZQV 2.5/4 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714800000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4050118765007	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5/8 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714840000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 8
GTIN (EAN)	4050118762198	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608860000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190123680	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5/6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608900000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190149840	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/6 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714820000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 6
GTIN (EAN)	4050118764987	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/7	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608910000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190159665	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/10 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714770000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 10
GTIN (EAN)	4050118765106	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608880000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190082208	
Qty.	60 Stück	

## ZST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 2.5/5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608890000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190065713	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/7 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714830000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 7
GTIN (EAN)	4050118764970	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/9	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608930000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190117009	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/9 RT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">714850000</a>	Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 9
GTIN (EAN)	4050118764963	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5/3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1608870000</a>	Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061630	
Qty.	60 Stück	

## 5x20



A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	G 20/0.20A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6430400000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/3.15A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6431100000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/6.30A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6431400000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.00A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6430700000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Qty.	10 Stück	



## Tartozékok

Típus	G 20/1.60A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6430800000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.10A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6430300000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.50A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6430600000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/5.00A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6431300000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/4.00A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6431200000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.63A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6439000000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.25A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6430500000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.50A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6431000000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.00A/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6430900000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Qty.	10 Stück	