


HDC-C-M3-SM4.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zástrčka, Průřez vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
Objednací číslo	1682260000
Typ	HDC-C-M3-SM4.0AG
GTIN (EAN)	4008190473990
Množství	100 ks

HDC-C-M3-SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Průměr	6,1 mm	Čistá hmotnost	3,43 g
--------	--------	----------------	--------

Všeobecné údaje

Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm	Materiál	Slitina mědi
Materiál kontaktů	Slitina mědi	Objemový odpor	≤1 mΩ
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	3,6 mm
Průřez připojeného vodiče	4 mm ²	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Typ	Zástrčka	Typ připojení	Nalisované připojení
Verze – vložka	CM 3	Výrobní procesy	soustružené

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-C-M3-SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



HDC-C-M3-SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozpínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 3	Verze
Objednací číslo	6866710000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4032248437030	
Množství	1 ks	

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 3.6	Verze
Objednací číslo	6018480000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 4mm², 10mm², W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884581	
Množství	1 ks	
Typ	CTIN CM 3.6	Verze
Objednací číslo	6205440000	Nástroj k nalisování kontaktů, 1.5mm², 10mm², 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248734146	
Množství	1 ks	
Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Objednací číslo	6205430000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², 6mm², 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248733446	
Množství	1 ks	