


HDC-C-M3-BM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 10, soustružené, Slitina mědi |
| Objednací číslo | 1682310000 |
| Typ | HDC-C-M3-BM10.0AG |
| GTIN (EAN) | 4008190474041 |
| Množství | 100 ks |

HDC-C-M3-BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------|--------|----------------|--------|
| Průměr | 6,1 mm | Čistá hmotnost | 3,08 g |
|--------|--------|----------------|--------|

Všeobecné údaje

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Délka odizolování, jmenovité připojení | 10 mm | Materiál | Slitina mědi |
| Materiál kontaktů | Slitina mědi | Objemový odpor | ≤1 mΩ |
| Provedení povrchu | stříbrné | Průměr kontaktu, kolík Ø | 3,6 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 10 mm ² | Průřez vodiče, max. | 10 mm ² |
| Typ | Zásuvka | Typ připojení | Nalisované připojení |
| Verze – vložka | CM 3 | Výrobní procesy | soustružené |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|--------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E92202 |

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC-C-M3-BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge | |
|-----------------------|----------------|-------|
| 1,50 mm ² | AWG 16 | 10 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 | 10 mm |
| 4,00 mm ² | AWG 12 | 10 mm |
| 6,00 mm ² | AWG 10 | 10 mm |
| 10,00 mm ² | AWG 7 | 10 mm |



HDC-C-M3-BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozpínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | REMOVAL TOOL CM 3 | Verze |
| Objednací číslo | 6866710000 | Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu |
| GTIN (EAN) | 4032248437030 | |
| Množství | 1 ks | |

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | CTX CM 3.6 | Verze |
| Objednací číslo | 6018480000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 4mm², 10mm², W krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190884581 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | CTIN CM 3.6 | Verze |
| Objednací číslo | 6205440000 | Nástroj k nalisování kontaktů, 1.5mm², 10mm², 4-drážkové krimpování |
| GTIN (EAN) | 4032248734146 | |
| Množství | 1 ks | |