

**HDC-C-M5-SM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 5, Zástrčka, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
Objednací číslo	<a href="#">1682380000</a>
Typ	HDC-C-M5-SM2.5AG
GTIN (EAN)	4008190474119
Množství	100 ks

## HDC-C-M5-SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Průměr	4,1 mm	Čistá hmotnost	1,53 g
--------	--------	----------------	--------

## Všeobecné údaje

Délka odizolování, jmenovité připojení	7,5 mm	Materiál	Slitina mědi
Materiál kontaktů	Slitina mědi	Objemový odpor	≤2 mΩ
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	2,5 mm
Průřez připojeného vodiče	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Typ	Zástrčka	Typ připojení	Nalisované připojení
Verze – vložka	CM 5	Výrobní procesy	soustružené

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC-C-M5-SM2.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup>	AWG 18	8 mm
1,50 mm <sup>2</sup>	AWG 16	8 mm
2,50 mm <sup>2</sup>	AWG 14	8 mm
4,00 mm <sup>2</sup>	AWG 12	8 mm



## HDC-C-M5-SM2.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozpínání kontaktů a optických nástrojů.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6866720000</a>	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4032248437047	
Množství	1 ks	

### Crimping tools



#### Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6018490000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², 4mm², W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884598	
Množství	1 ks	
Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6205430000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², 6mm², 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248733446	
Množství	1 ks	