

## PAGETAB 60/35


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A PageTab lapformátumú szövött címke. A 8 x 20-as változat kivételével valamennyi címke fekete szélű.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 35 x 60 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1686220000</a>
Típus	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008190492656
Qty.	25 Stück

## PAGETAB 60/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2,362 inch
Nettó tömeg	8,88 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C
------------------------------	-------------

## Általános adatok

Anyag	akrilbevonatú szövet	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Jelölők száma kombinációként	1 Etikettlap = 16 Készülékjelölők	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	25
	Jelölők száma kombinációként	16
Laponkénti jelölőszám	16	
Number of markers per packaging unit	400	
Nyomtatás	Üres	
Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Szélesség	60 mm	
Szín	sárga	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	93 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C	

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

