

SKMU PG9-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 9, 2.8 mm, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	1694080000
Typ	SKMU PG9-MS
GTIN (EAN)	4008190872243
Množství	100 ks

SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	2,8 mm	Výška (v palcích)	0,11 inch
Čistá hmotnost	2,2 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	18 mm	Délka závitů	2,8 mm
Halogen	Ne	Kabelové vývodky	PG 9
Materiál	Mosaz poniklovaná	Stoupání závitů	1,41 mm
Tloušťka	2,8 mm	Vnitřní závit	PG 9
Vnější průměr	20,79 mm	Vnější závit	PG 9

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

