

## SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 9, 2.8 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1694080000</a>
Typ	SKMU PG9-MS
GTIN (EAN)	4008190872243
Förp.	100 Stück

## SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	2,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,11 inch
Nettovikt	2,2 g		

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG 9	Gänga (inre)	PG 9
Gänga (yttre)	PG 9	Gängningslängd	2,8 mm
Gängstigning	1,41 mm	Halogener	Nej
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	18 mm
Tjocklek	2,8 mm	Ytterdiameter	20,79 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**SKMU PG9-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**