

**SKMU PG11-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 3 mm, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	<a href="#">1694090000</a>
Typ	SKMU PG11-MS
GTIN (EAN)	4008190872250
Množství	100 ks

## SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	3 mm	Výška (v palcích)	0,118 inch
Čistá hmotnost	2,3 g		

## Všeobecné informace

AF velikost 1	21 mm	Délka závitů	3 mm
Halogen	Ne	Kabelové vývodky	PG 11
Materiál	Mosaz poniklovaná	Stoupání závitů	1,41 mm
Tloušťka	3 mm	Vnitřní závit	PG 11
Vnější průměr	24,26 mm	Vnější závit	PG 11

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### SKMU PG11-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

