

SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 13,5, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1694100000
Típus	SKMU PG13,5-MS
GTIN (EAN)	4008190872267
Qty.	100 Stück

SKMU PG13,5-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0,118 inch
Nettó tömeg	2,9 g		

Általános információk

AF 1. méret	23 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Belső menet	PG 13,5	Halogén	Nem
Külső menet	PG 13,5	Külső átmérő	24,26 mm
Menet hossza	3 mm	Menetemelkedés	1,41 mm
Tömszelencék	PG 13,5	Vastagság	3 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9,1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

SKMU PG13,5-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**