

## SKMU PG16-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 16, 3 mm, Mosaz poniklovaná |
| Objednací číslo | <a href="#">1694110000</a>   |
| Typ             | SKMU PG16-MS   |
| GTIN (EAN)      | 4008190872274  |
| Množství        | 100 ks   |

## SKMU PG16-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |            |
|----------------|-------|-------------------|------------|
| Výška          | 3 mm  | Výška (v palcích) | 0,118 inch |
| Čistá hmotnost | 4,2 g |                   |            |

## Všeobecné informace

|               |                   |                  |         |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| AF velikost 1 | 26 mm             | Délka závitů     | 3 mm    |
| Halogen       | Ne                | Kabelové vývodky | PG 16   |
| Materiál      | Mosaz poniklovaná | Stoupání závitů  | 1,41 mm |
| Tloušťka      | 3 mm              | Vnitřní závit    | PG 16   |
| Vnější průměr | 30,03 mm          | Vnější závit     | PG 16   |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brožury  |  |

### SKMU PG16-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

