

CB 140/3,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 3.5 x 140 mm, Полиамид 66, 180 N
Номер для заказа	1697900000
Тип	CB 140/3,5 BK
GTIN (EAN)	4008190882976
Кол.	100 Шт.

CB 140/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1,3 мм	Глубина (дюймов)	0,051 inch
Высота	140 мм	Высота (в дюймах)	5,512 inch
Ширина	3,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,138 inch
Масса нетто	0,66 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	35 мм
Диаметр пучка, макс.	32 мм	Диаметр пучка, мин.	2,5 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	180 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	40 lbf	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E317499

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DE PI830000 160627 001
Каталог	Catalogues in PDF-format

CB 140/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

