

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Naše pouzdra zástrčky nabízí možnost individuálních konfigurací zástrček. Krimpované kontakty na drátech se používají jako kontakt zástrčky pro bezpečné připojení svorkovnice.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Zásuvný konektor, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Zásuvné připojení Plug-in, Zelená, Zástrčka, Přímá montáž
Objednací číslo	<a href="#">1698200000</a>
Typ	STGH 4 ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008190886431
Množství	50 ks

Datum vytvoření 10. května 2024 12:22:11 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23 mm	Hloubka (v palcích)	0,906 inch
Výška	16,8 mm	Výška (v palcích)	0,661 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	1,063 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50
Trvalá provozní teplota, max.	120		

## Specifikace systému

Verze	Kryt konektoru, zavřené	Nutná koncová deska	Ne
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	4
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ano

## Údaje materiálů

Materiál	Wemid	Barevný	Zelená
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Návod k instalaci	Zástrčka, Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	1,5 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	63 V
Jmenovité DC napětí	63 V	Jmenovitý proud	4 A
Standardy	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,83 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV	Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu	1,5 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,56 W	Závažnost znečištění	3

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	4 mm	Počet připojení	4
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Směr připojení	Skloněný / úhlový	Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
Upínací rozsah, max.	1 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Velikost nože	0,6 x 3,5 mm		

## Všeobecně

Návod k instalaci	Zástrčka, Přímá montáž	Standardy	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984
-------------------	------------------------	-----------	---------------------------------

**STGH 4 ZRV1.5/PE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

**Osvědčení**

ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6805490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6805520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

### Nářadí



Naše speciální nástroje podporují zpracování skříňky v oblasti propojení nebo také montáž komponentů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERWZ ZRV1.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6705350000</a>	Nářadí, Nástroj na uvolnění
GTIN (EAN)	4008190320386	
Množství	1 ks	

## STGH 4 ZRV1.5/PE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

... pro kontakty DFF a ZRV od společnosti Weidmüller



### Krimpovací nástroje pro soustružený/lisovaný kontakt

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF ZRV	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6014840000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.2mm²,
GTIN (EAN)	4008190949969	1mm², FoderB krimpování
Množství	1 ks	
Typ	HTF DFF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6014140000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.22mm²,
GTIN (EAN)	4008190297305	2.5mm², B krimpování
Množství	1 ks	