

SAI-6-MH-4P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tömszelence: M25 kábelek, 13-18 mm külső szigetelés-
átmérővel. Az M25 kábeltömszelencével ellátott SAI
elosztó többek között a következő kábeltípusokhoz
alkalmas:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm - 21 x 0,75 mm
- 14 x 100 mm - 20 x 100 mm
- 8 x 1,50 mm - 16 x 1,50 mm

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Kupakos változat M20-as kivezetéssel, M12, 30 V, A kódolású, LED: Igen, LED iniciátor: Igen, Huzalozás típus: PNP |
| Rendelési szám | 1705932000 |
| Típus | SAI-6-MH-4P M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248184453 |
| Qty. | 1 Stück |

SAI-6-MH-4P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 127 mm | Mélység (coll) | 5 inch |
| Magasság | 55 mm | Magasság (coll) | 2,165 inch |
| Szélesség | 60 mm | Szélesség (coll) | 2,362 inch |
| Nettó tömeg | 521 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 - 90°C |
|-------------------|------------|

Connection data

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| Vezeték külső átmérő, min. | 10 mm | Vezeték külső átmérő, max. | 14 mm |
| Tömszelencék | M 20 | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,08 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² | Tárhely | bruttó |
| Elosztó kimenet | Kupakos változat M20-as kivezetéssel | | |

Electrical data

| | | | |
|----------------------------------|------|---|-------------------|
| Névleges feszültség, min. | 10 V | Névleges feszültség, max. | 30 V |
| Vizsgálati feszültség | 1 kV | Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 4 A |
| Teljes áram | 10 A | Áram/jel | 2 A |
| Elektromos szigetelés lehetséges | Igen | Szigetelés erőssége | 10 ⁹ Ω |

General technical data

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-------|
| Plug-in állomás kódolás | A kódolású | Védelmi osztály | IP68 |
| Pólusszám | 4 | Érintkező aljzatok száma | 6 |
| Csatlakozási menet | M12 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Viselkedés tűzben | V-O | Dugaszolási ciklusok | ≤ 50 |
| LED | Igen | LED iniciátor | Igen |
| LED-szín a működés jelzéséhez | zöld | LED szín az I/O működéshez | sárga |

Material data

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|----------------|
| Ház fő anyaga | Pocan (alapmodul), Cink présöntvény (fedél) | Elosztó anyaga | fém |
| Ház színe | ezüst | Fedél tömítőanyaga | Poliuretánhab |
| Csavaros aljzat | Nikkelezett CuZn | Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkező felület | Aranyozott | Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |

Technical data cable

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Pólusszám | 4 | Vezeték külső átmérő, max. | 14 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 10 mm | A következő kábeltartókhoz: | Nem |

SAI-6-MH-4P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 9,1 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |


SAI-6-MH-4P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz



SAI-6-MH-4P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmüller.com

Tartozékok

Screwty® tömszelence szerszám nyomtatók funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|-------------|
| Típus | SCREWTY SET -DM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1920000000 | Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékhez és csatlakozókhoz | Kartondoboz |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | ESG 8/20 K MC NE WS | Verzió | |
| Rendelési szám | 1558360000 | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér | |
| GTIN (EAN) | 4050118569070 | | |
| Qty. | 200 Stück | | |

SAI-6-MH-4P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | SAI-SK-M12 | Verzió |
| Rendelési szám | 6456050000 | Védett részegységek, Védőkupak |
| GTIN (EAN) | 4008190304058 | |
| Qty. | 30 Stück | |