

WSM 10 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

WSM kis lemezek

- Teljesen rozsdamentes és saválló
- A dombornyomású karakterek lefestés után is jól olvashatók
- Egyedi nyomtatással, a tartóba ütött nyomtatással is kapható
- A 40-es WSM Service Box tartalma: egyenként 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ;, ~, =, ü, földelés, nulla. 200 db acél kábelkötő (200 mm) 30 rozsdamentes acél tartó, 48 mm és 60 mm; 20 acél tartó, 84 mm, és 10 acél tartó, 108 mm és 288 mm

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 5.5 x 9.9 mm, ezüst |
| Rendelési szám | 1712500004 |
| Típus | WSM 10 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190947224 |
| Qty. | 200 Stück |

WSM 10 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 0,3 mm | Mélység (coll) | 0,012 inch |
| Magasság | 5,5 mm | Magasság (coll) | 0,217 inch |
| Szélesség | 9,9 mm | Szélesség (coll) | 0,39 inch |
| Nettó tömeg | 0,15 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C |
|------------------------------|--------|

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Anyag | 1.4404 rozsdamentes acél | |
| Halogén | Nem | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Komponens |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők | |
| Nyomtatott karakterek | Számok | |
| Nyomtatás | 4 | |
| Nyomtatás tájolása | vízszintes | |
| Nyomtatás típusa | Standard | |
| Szélesség | 9,9 mm | |
| Szín | ezüst | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 500 °C | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 500 mm ² | Halogén | Nem |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

WSM 10 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelkötegelő szerszámok



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WSM TOOL AUTOMATIK | Verzió |
| Rendelési szám | 1774470000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 180 x 275 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248149261 | ezüst |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | WSM TOOL MANUELL | Verzió |
| Rendelési szám | 1774480000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 210 x 220 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248149278 | ezüst |
| Qty. | 1 Stück | |

Rozsdamentes acél



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SCT 4.6/360 C | Verzió |
| Rendelési szám | 1699910000 | Kábelkötők, 4,6 x 360 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | SCT 4.6/127 C | Verzió |
| Rendelési szám | 1699800000 | Kábelkötők, 4,6 x 127 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | SCT 4.6/266 C | Verzió |
| Rendelési szám | 1699900000 | Kábelkötők, 4,6 x 266 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | SCT 4.6/201 C | Verzió |
| Rendelési szám | 1699810000 | Kábelkötők, 4,6 x 201 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | |
| Qty. | 100 Stück | |

WSM 10 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SCT 4.6/838 | Verzió |
| Rendelési szám | 1699940000 | Kábelkötők, 4.6 x 838 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | SCT 4.6/679 | Verzió |
| Rendelési szám | 1699930000 | Kábelkötők, 4.6 x 679 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | SCT 4.6/520 | Verzió |
| Rendelési szám | 1699920000 | Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Tartó



A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WSMH 48MM | Verzió |
| Rendelési szám | 1774500000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 48 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149292 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WSMH 108MM | Verzió |
| Rendelési szám | 1774530000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 108 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149322 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WSMH 288MM | Verzió |
| Rendelési szám | 1774490000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 288 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149285 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WSMH 60MM | Verzió |
| Rendelési szám | 1774510000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 60 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149308 | |
| Qty. | 50 Stück | |

WSM 10 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WSMH 84MM | Verzió |
| Rendelési szám | 1774520000 | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 84 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248149315 | |
| Qty. | 50 Stück | |