

WSM 10 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

WSM kis lemezek

- Teljesen rozsdamentes és saválló
- A dombornyomású karakterek lefestés után is jól olvashatók
- Egyedi nyomtatással, a tartóba ütött nyomtatással is kapható
- A 40-es WSM Service Box tartalma: egyenként 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, földelés, nulla. 200 db acél kábelkötő (200 mm) 30 rozsdamentes acél tartó, 48 mm és 60 mm; 20 acél tartó, 84 mm, és 10 acél tartó, 108 mm és 288 mm

Általános rendelési adatok

Verzió	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 5.5 x 9.9 mm, ezüst
Rendelési szám	1712500008
Típus	WSM 10 8
GTIN (EAN)	4008190947262
Qty.	200 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 1. 16:15:34 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WSM 10 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,3 mm	Mélység (coll)	0,012 inch
Magasság	5,5 mm	Magasság (coll)	0,217 inch
Szélesség	9,9 mm	Szélesség (coll)	0,39 inch
Nettó tömeg	0,13 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	500 °C
------------------------------	--------

Általános adatok

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatott karakterek	Számok	
Nyomtatás	8	
Nyomtatás tájolása	vízszintes	
Nyomtatás típusa	Standard	
Szélesség	9,9 mm	
Szín	ezüst	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	500 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	500 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm ²	Halogén	Nem
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

WSM 10 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelkötegelő szerszámok



Általános rendelési adatok

Típus	WSM TOOL AUTOMATIK	Verzió
Rendelési szám	1774470000	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 180 x 275 mm,
GTIN (EAN)	4032248149261	ezüst
Qty.	1 Stück	
Típus	WSM TOOL MANUELL	Verzió
Rendelési szám	1774480000	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 210 x 220 mm,
GTIN (EAN)	4032248149278	ezüst
Qty.	1 Stück	

Rozsdamentes acél



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

Általános rendelési adatok

Típus	SCT 4.6/360 C	Verzió
Rendelési szám	1699910000	Kábelkötők, 4,6 x 360 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/127 C	Verzió
Rendelési szám	1699800000	Kábelkötők, 4,6 x 127 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/266 C	Verzió
Rendelési szám	1699900000	Kábelkötők, 4,6 x 266 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/201 C	Verzió
Rendelési szám	1699810000	Kábelkötők, 4,6 x 201 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
Qty.	100 Stück	

WSM 10 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SCT 4.6/838	Verzió
Rendelési szám	1699940000	Kábelkötők, 4.6 x 838 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/679	Verzió
Rendelési szám	1699930000	Kábelkötők, 4.6 x 679 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/520	Verzió
Rendelési szám	1699920000	Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
Qty.	100 Stück	

Tartó



A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

Általános rendelési adatok

Típus	WSMH 48MM	Verzió
Rendelési szám	1774500000	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 48 x 11 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149292	
Qty.	50 Stück	
Típus	WSMH 108MM	Verzió
Rendelési szám	1774530000	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 108 x 11 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149322	
Qty.	50 Stück	
Típus	WSMH 288MM	Verzió
Rendelési szám	1774490000	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 288 x 11 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149285	
Qty.	50 Stück	
Típus	WSMH 60MM	Verzió
Rendelési szám	1774510000	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 60 x 11 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149308	
Qty.	50 Stück	

WSM 10 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	WSMH 84MM	Verzió
Rendelési szám	1774520000	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 84 x 11 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149315	
Qty.	50 Stück	