

HDC-KIT-HE 10.110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.

A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.

A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.

Csavaros csatlakozás

Általános rendelési adatok

Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HE, Méret: 4, Pólusok: 10, Csavaros csatlakozás, 500 V, 16 A, alumínium présöntvény, PG 16
Rendelési szám	1712510000
Típus	HDC-KIT-HE 10.110
GTIN (EAN)	4008190947736
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 13. 3:14:48 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	447,68 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 100 °C
-------------------------	-------------------

Verzió

BG	4	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Kábelbevezetések mérete	PG 16	Méret	4
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Szín (RAL)	RAL 7035

Általános adatok

Anyag	alumínium présöntvény	BG	4
Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	Méret	4
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	500 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
Pólusszám	10	Sorozat	HE
Tömszelencék	PG 16		

Változat

Anyag	alumínium présöntvény	BG	4
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felületi minőség	Porbevonatos
Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm	Méret	4
Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002636	ETIM 7.0	EC002636
ETIM 8.0	EC002636	ETIM 9.0	EC002636
ECLASS 9.0	27-44-01-01	ECLASS 9,1	27-44-01-01
ECLASS 10.0	27-44-01-01	ECLASS 11.0	27-44-01-01
ECLASS 12.0	27-44-01-13	ECLASS 13.0	27-44-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Verzió
Rendelési szám	1203600000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 Stück	

HDC COS



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC COS 32	Verzió
Rendelési szám	1430800000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190176181	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC COS 16	Verzió
Rendelési szám	1431000000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190052706	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC COS 24	Verzió
Rendelési szám	1430900000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190077228	
Qty.	1 Stück	