

HDC-KIT-HA 04.400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.
A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.
Csavaros csatlakozás

Általános rendelési adatok

Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Méret: 1, Pólusok: 4, Csavaros csatlakozás, 400 V, 16 A, PG 11
Rendelési szám	1712590000
Típus	HDC-KIT-HA 04.400
GTIN (EAN)	4008190947811
Qty.	1 Stück

HDC-KIT-HA 04.400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 145 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 undefined ... 100 undefined

Verzió

BG	1	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Felső kábelbevezetések száma	1	Kábelbevezetések mérete	PG 11
Méret	1	Szín (RAL)	RAL 7035

Általános adatok

Anyag	alumínium présöntvény	BG	1
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Méret	1
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	400 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
Pólusszám	4	Sorozat	HA
Tömszelencék	PG 11		

Változat

Anyag	alumínium présöntvény	BG	1
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felületi minőség	Porbevonatos
Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm	Méret	1
Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN