

## HDC-KIT-HE 06.101

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

Drátové připojení je navrženo jako šroubové. Všechny šroubové spoje jsou vybaveny pružinou na ochranu drátu.

Šroubový spoj

### Všeobecné objednací údaje

Verze	RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Velikost: 3, Póly: 6, Šroubové připojení, 500 V, 24 A, tlakově litý hliník, PG 16
Objednací číslo	<a href="#">1712660000</a>
Typ	HDC-KIT-HE 06.101
GTIN (EAN)	4008190947897
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 14:26:52 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## HDC-KIT-HE 06.101

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	388,68 g
----------------	----------

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 100 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP 65 (v zapojeném stavu)
Řada	HE		

## Verze

BG	3	Materiál	tlakově litý hliník
Max. utahovací moment hlavního kontaktu	0,55 Nm	Min. utahovací moment hlavního kontaktu	0,5 Nm
Provedení povrchu	Práškové lakování	Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Typ připojení	Šroubové připojení
Velikost	3		

## Všeobecné údaje

BG	3	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	500 V
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	24 A	Kabelové vývodky	PG 16
Materiál	tlakově litý hliník	Počet pólů	6
Typ připojení PE	Šroubové připojení	Velikost	3
Řada	HE		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC-KIT-HE 06.101

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### SPB



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SPB-M 3	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6203600000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Zajišťovací šrouby
GTIN (EAN)	4008190120047	
Množství	100 ks	

### HDC COS



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC COS 32	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430800000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
GTIN (EAN)	4008190176181	
Množství	1 ks	
Typ	HDC COS 16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6431000000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
GTIN (EAN)	4008190052706	
Množství	1 ks	
Typ	HDC COS 24	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430900000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
GTIN (EAN)	4008190077228	
Množství	1 ks	