

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | 1716240000 |
| Típus | SAK 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190377137 |
| Qty. | 100 Stück |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 51,5 mm | Mélység (coll) | 2,028 inch |
| Magasság | 40 mm | Magasság (coll) | 1,575 inch |
| Szélesség | 6,5 mm | Szélesség (coll) | 0,256 inch |
| Nettó tömeg | 11,077 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérsékleti tartomány | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C | | |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 100 °C |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés |
| | | Ex eb II C Gb |
| 2014/34/EU címke | II 2 G D | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Anyag | PA 66 | Szín | bézs / sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Rendszer specifikációk

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Változat | Csavaros csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges |
| Potenciálok száma | 1 | Igen |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Szintek száma 1 |
| Keresztkötött szintek belül | Nem | Potenciálok száma szintenként 1 |
| Sín | TS 32 | PE-csatlakozás Nem |
| PE működés | Nem | N funkció Nem |
| | | PEN funkció Nem |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| C feszültség nagyság (CSA) | 600 V | C áram nagyság (CSA) | 36 A |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 12400-129 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma | 1 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 4 mm ² | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség | 800 V | Névleges áram | 32 A |
| Áram maximum vezetékknál | 41 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ | Névleges lökfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,02 W | Szennyezés súlyossága | 3 |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | | | |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 4 mm ² |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Biztosítócsavar | M 3 | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány | oldalt | Csatlakozások száma | 2 |
| Csupaszolási hossz | 12 mm | Iker érvéghüvelyek, max. | 2,5 mm ² |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | Meghúzási nyomaték, max. | 1 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 0,5 Nm | Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A4 |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval | 2 | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,13 mm ² | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² |

UL névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| C feszültség nagyság (UR) | 600 V | C áram nagyság (UR) | 30 A |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (UR) | 10 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (UR) | 22 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, max. (UR) | 10 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (UR) | 22 AWG | | |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Sín | TS 32 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



CURUSEX



| | |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763 |

Letöltések

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CB Certificate CB Test Certificate DNVGL certificate Lloyds Register Certificate CCC Ex Certificate Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | Storage Conditions Terminal Blocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus | STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 6168600000 | SAK sorozat, Aljzat |
| GTIN (EAN) | 4008190135225 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus | DEK 5/6.5 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 609850000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 180 Stück | |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat

SAK
Series

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | TSCH 2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6353660000 | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet., |
| GTIN (EAN) | 4008190128432 | max.: 100 °C |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | TSCH 1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6319160000 | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet., |
| GTIN (EAN) | 4008190097219 | max.: 100 °C |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | TW 4 SAK4-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 6130160000 | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, bézs |
| GTIN (EAN) | 4008190096335 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 6197100000 | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 40 mm x 55 mm, barna, |
| GTIN (EAN) | 4008190146627 | sötétbézs |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | TW 4 SAK4-10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 6130180000 | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, kék |
| GTIN (EAN) | 4008190114138 | |
| Qty. | 20 Stück | |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus | SCHT 7 | Verzió |
| Rendelési szám | 6517960000 | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Osztás, mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon[®] Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus | DEK 5/6.5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1609840000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 900 Stück | |

SAK-sorozat

SAK
Series

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus | AP SAK4-10 DB | Verzió |
| Rendelési szám | 105100000 | Véglemmez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4008190394875 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AP SAK4-10 I | Verzió |
| Rendelési szám | 117910000 | Véglemmez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, Világosszürke |
| GTIN (EAN) | 4008190183707 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AP SAK4-10 RT | Verzió |
| Rendelési szám | 117900000 | Véglemmez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, piros |
| GTIN (EAN) | 4008190125059 | |
| Qty. | 20 Stück | |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Típus | AP SAK4-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 6117960000 | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, bézs |
| GTIN (EAN) | 4008190081485 | |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Típus | AP SAK4-10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 6117980000 | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, kék |
| GTIN (EAN) | 4008190171087 | |
| Qty. | 20 Stück | |

Összekötőhüvelyek



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | VL 2 SAK4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6197000000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 6.50, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| GTIN (EAN) | 4008190000271 | |
| Qty. | 50 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | VH 13.5/4.9/3.3 | Verzió |
| Rendelési szám | 6248500000 | Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 4.9 mm, Szélesség: 4.9 mm, Mélység: 13.5 mm, Vörösréz |
| GTIN (EAN) | 4008190022723 | |
| Qty. | 100 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | VH 19/5/3.4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6285100000 | Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 5 mm, Szélesség: 5 mm, Mélység: 17.5 mm, Cu Zn |
| GTIN (EAN) | 4008190189297 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | BFSC M3X22 PA/RT | Verzió |
| Rendelési szám | 6128900000 | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4008190084158 | |
| Qty. | 100 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 16:03:15 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | BFSC M3X25 | Verzió |
| Rendelési szám | 6292500000 | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4008190177027 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Q / SAK



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus | Q 2 SAK4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6336700000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190033842 | mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | Q 4 SAK4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6336900000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190036201 | mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | Q 3 SAK4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6336800000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190089795 | mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | Q 10 SAK4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6368800000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4008190049478 | Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| Qty. | 20 Stück | |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálódugók



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | PS 2.3 RT | Verzió |
| Rendelési szám | 6180400000 | Tesztadapter (kapocs), 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| Qty. | 20 Stück | |

SAK-sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus | AD 4 SAK4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6285300000 | Kapocsfedél, PVC, sárga, Magasság: 25 mm, Szélesség: 25.6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190072902 | Mélység: 1 mm |
| Qty. | 50 Stück | |

SAK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat



SAK
Series

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | STA 1/ZA SAK4-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1632450000 | Tesztadapter (kapocs), 250 V |
| GTIN (EAN) | 4008190209636 | |
| Qty. | 25 Stück | |