

## VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1718800000</a>
Typ	VG 7-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352028
Förp.	50 Stück

## VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Längd	27 mm	Bygglängd (tum)	1,063 inch
Nettovikt	17,8 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

## Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	8 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	5,8 mm
Förskruvningar	PG, PG 7	Gänga (yttre)	PG 7
Gängningslängd	5 mm	Gängstigning	1,27 mm
Halogener	Nej	Kabeldiameter utsidan max.	7 mm
Kabeldiameter utsidan min.	5 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	16 mm	Nyckelbredd 1	16 mm
Nyckelbredd 2	14 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätning	NBR
Tätningssats	NBR	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	4,2 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	4,2 Nm	Vridmoment muffar, max.	6,25 Nm
Vridmoment muffar, min.	6,25 Nm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG7-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719440000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 7, Polyethylen
GTIN (EAN)	4008190352691	
Förp.	100 Stück	

## Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG7-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719540000</a>	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 7, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352806	
Förp.	100 Stück	

## VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG7-MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1694070000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 7, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190872236	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	