

## VG 11-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1718820000</a>
Typ	VG 11-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352042
Förp.	50 Stück

## VG 11-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	25,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,004 inch
Längd	31,5 mm	Bygglängd (tum)	1,24 inch
Nettovikt	40,76 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

## Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	12 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	7,5 mm
Förskruvningar	PG, PG 11	Gänga (yttre)	PG 11
Gängningslängd	6 mm	Gängstigning	1,41 mm
Halogener	Nej	Kabeldiameter utsidan max.	12,5 mm
Kabeldiameter utsidan min.	6,5 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	22 mm	Nyckelbredd 1	22 mm
Nyckelbredd 2	20 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätning	NBR
Tätningssats	NBR	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	4,2 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	4,2 Nm	Vridmoment muffar, max.	6,25 Nm
Vridmoment muffar, min.	6,25 Nm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## VG 11-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG11-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719560000</a>	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 11, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352820	
Förp.	100 Stück	

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG11-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719460000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 11, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352714	
Förp.	100 Stück	

## VG 11-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG11-MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1694090000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 11, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190872250	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	