

VG 36-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z miedzi, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z miedzi z odciągami), Dławnica kablowa, proste, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, miedź, niklowana
Nr zam.	1718870000
Typ	VG 36-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352097
Ilość	10 Szt.

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	40,5 mm	Wysokość (cale)	1,594 inch
Długość	49,5 mm	Długość (cale)	1,949 inch
Masa netto	263,6 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
----------------------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG, PG 36	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP54	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	37 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	25 mm	długość gwintu	9 mm
gwint (zewnętrzny)	PG 36	moment obrotowy króćca, maks.	10 Nm
moment obrotowy króćca, min.	10 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6,7 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	6,7 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
rozmiar klucza	52 mm	rozmiar klucza 1	50 mm
rozmiar klucza 2	50 mm	skok gwintu	1,59 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	uszczelka	NBR
wkładka uszczelniająca	NBR	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	średnica kabla zewnętrzna, maks.	33 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.	23 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU PG36-MS	Wykonanie
Nr zam.	1719220000	SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu), Nakrętka kontruująca, PG
GTIN (EAN)	4008190352479	36, 5 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	50 Szt.	

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG36-PO	Wykonanie
Nr zam.	1719510000	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352776	36, polietylen
Ilość	50 Szt.	

VG 36-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP**

Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG36-NP	Wykonanie
Nr zam.	1719610000	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352875	36, neopren
Ilość	20 Szt.	